

## IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Csatlakozó doboz, FreeCon kialakítás a PushPull dugaszolható csatlakozókhoz, 14. változat, az IEC 61076-3-117 szerint, fém, 10-sarkú hibrid betéttel

## Általános rendelési adatok

Verzió	Csatlakozódoboz, FreeCon, Hibrid, Modul, IP65
Rendelési szám	<a href="#">1068850000</a>
Típus	IE-CD-V14MHYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248823925
Qty.	1 Stück

## IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	100 mm	Mélység (coll)	3,937 inch
Magasság	52 mm	Magasság (coll)	2,047 inch
Szélesség	41 mm	Szélesség (coll)	1,614 inch
Nettó tömeg	372 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...75 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

## Általános adatok

Felszerelés típusa	2 csavar, Szabadon lengő csatlakozásokhoz, Screw mounting	Ház fő anyaga	Alumínium profil, Fedél: présöntvény, festett cink
Szín	ezüst	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Védelmi osztály	IP65		

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	-------------------------	---------------------------	---------

## Hibrid csatlakozó műszaki adatai

Dugaszolási ciklusok (hibrid csatlakozó)	500	Ház alapanyaga (hibrid csatlakozó)	Cink présöntvény (alijat), PA 66
Köpenyátmérő, max. (hibrid csatlakozó)	10 mm	Köpenyátmérő, min. (hibrid csatlakozó)	5 mm
Névleges feszültség (DIN EN 61984) (hibrid csatlakozó)	24 V	Névleges áram (hibrid csatlakozó)	3 A érintkezőnként
Pólusszám, hibrid	10	Tömítés anyaga (hibrid csatlakozó)	NBR
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, max. (hibrid csatlakozó)	0,75 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, min. (hibrid csatlakozó)	0,08 mm <sup>2</sup>
Vezetékkeresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG) (hibrid csatlakozó)	AWG 20	Vezetékkeresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG) (hibrid csatlakozó)	AWG 27
Védelmi osztály (hibrid csatlakozó)	IP65	Árnyékolás (hibrid csatlakozó)	360°; árnyékolás-érintkező
Átmeneti ellenállás (hibrid csatlakozó)	≤ 10 mΩ	Érintkező anyaga (hibrid csatlakozó)	Rézötvözet
Érintkező felület (hibrid csatlakozó)	Arany a nikkel felett		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">DUXR.E316369</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


## IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


# Rajzok

## Méretrajz




Bottom view

## Méretrajz




Front view

## Méretrajz



Bottom view with mounting foot

## Méretrajz



Side view

## IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V14P	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1058310000</a>	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248799404	
Qty.	10 Stück	

## Crimping tools



## Krimpelő szerszámok Weidmüller érzékelőkhöz RSV és DSTV-HD rendszerek számára

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

## Általános rendelési adatok

Típus	HTF HYB	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">119580000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.08mm², 1mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
Qty.	1 Stück	

## IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Készletek - hibrid



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, hibrid betéttel

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V14M-HYB-10P	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1072910000</a>	Csatlakozódugó hibrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
Qty.	10 Stück	

## Rögzítőláb FreeCon-hoz



A Weidmüllernél egyetlen forrásból mindent megkap, amire szüksége van - beleértve az ipari Ethernet tartozékait is.

Előnyei:

- szerszámok
- vizsgálókészülékek
- kábelhüvelyek
- szekrénycsatlakozások
- jelölők
- porvédelem
- tápegységek
- túlfeszültség-védelem

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-CD-MA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1099580000</a>	Rögzítőláb, FreeCon, IP65
GTIN (EAN)	4032248874040	
Qty.	10 Stück	

## IE-CD-V14MHYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Hibrid

Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz



## Általános rendelési adatok

Típus	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1068970000</a>	Krimpelhető érintkező, aljzatbetét, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
Qty.	300 Stück	
Típus	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1096150000</a>	Krimpelhető érintkező, aljzatbetét, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Qty.	300 Stück	
Típus	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1135160000</a>	Krimpelhető érintkező, aljzatbetét, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
Qty.	300 Stück	