

HDC IP68 24B MD 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68



A RockStar® A HighPower házak nagyszilárdságú alumínium présöntvényből készülnek, és a folyamatos optimalizálásnak köszönhetően kimagasló védelmet nyújtanak a szigorú környezeti körülmények ellen. A sokrészes ház a felhasználónak lehetőséget ad a folyamatok felülvizsgálatára le az utolsó lépésig a munkafolyamatban.

Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP68, IP69K, IP68 (bedugaszolt állapotban), Fedél, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 40
Rendelési szám	1119990000
Típus	HDC IP68 24B MD 2M40
GTIN (EAN)	4050118041477
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 10. 10:59:53 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HDC IP68 24B MD 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	181 mm	Mélység (coll)	7,126 inch
Magasság	19 mm	Magasság (coll)	0,748 inch
Szélesség	57 mm	Szélesség (coll)	2,244 inch
Rögzítési méret - szélesség	164 mm	Nettó tömeg	440 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-50 °C ... 120 °C
-------------------------	-------------------

Általános adatok

ENT házak	Igen	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Meghúzási nyomaték	11 Nm
Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes	Sorozat	HighPower
Védelmi osztály	IP68, IP69K, IP68 (bedugaszolt állapotban)		

Verzió

BG	8	Belső menet	M 40
Felső kábelbevezetések száma	2	Felső rész/alsó rész/fedél	Fedél
Ház kivitele	Fedél	Kivitel	Standard
Kábelbevezetés	menetes	Kábelbevezetések mérete	M 40
Meghúzási nyomaték	11 Nm	Méret	8
Oldalsó kábelbevezetések száma	0	Rögzítőrendszer kivitele	Rögzítő kengyeles csatlakozás
Szorítós változat	Rögzítő kengyeles csatlakozás	Szín (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
Típus	Fedél	Tömítés	Szilikongumi

Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Anyag	Aceton
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Dízelolaj
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Etilalkohol
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Sebességváltó-olaj
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Hidraulikaolaj
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Mosóbenzin
Vegyszerállóság	Instabil

HDC IP68 24B MD 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Anyag	Izzadság
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Prémium benzin
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Ellenálló

Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of
Conformity[Manufacturer's declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[BPZ_HDC_Gehaeuse](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC IP68 24B MD 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

IP68 verzió az EN 45545 szerint



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Típus	VGM40-SS68 20-32 BG	Verzió
Rendelési szám	1193590000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Tömszelencék, nemesacél 1.4305
GTIN (EAN)	4032248976614	(303)
Qty.	10 Stück	

IP68 verzió az EN 45545 szerint



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Típus	VGM40-MS68 20-32 BG	Verzió
Rendelési szám	1193620000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Tömszelencék, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4032248976577	
Qty.	10 Stück	

HDC IP68 24B MD 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Dugókulcs készletek



Imbuszkulcs edzett króm-vanádium-acélból, gyártás a DIN ISO 2936 L (DIN 911) szerint, a felület jó minőségű nemesített kivitelű.

Általános rendelési adatok

Típus	SK WSD-S 1,5-10,0	Verzió
Rendelési szám	6008850000	Szerelősorszám
GTIN (EAN)	4032248266609	
Qty.	1 Stück	