

## KT 14

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vágószerszámok akár, 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékekhez. A speciális pengékialakítással minimális fizikai erőfelfejtással, roncsolásmentesen vághatók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám
Rendelési szám	<a href="#">1157820000</a>
Típus	KT 14
GTIN (EAN)	4032248945344
Qty.	1 Stück

## KT 14

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1,181 inch
Magasság	63,5 mm	Magasság (coll)	2,5 inch
Szélesség	225 mm	Szélesség (coll)	8,858 inch
Nettó tömeg	324,78 g		

## Műszaki adatok

Változat	Egykezes mechanikus	Árucikk leírása	Vágószerszám 14 mm-es külső átmérőig
----------	---------------------	-----------------	--------------------------------------

## Vágószerszámok

Adat / telefon / vezérlőkábel, max. Ø	14 mm	Egyeres alumínium kábel, max. (mm <sup>2</sup> )	35 mm <sup>2</sup>
Többeres alumínium kábel, max. (AWG)	2/0 AWG	Többeres alumínium kábel, max. (mm <sup>2</sup> )	70 mm <sup>2</sup>
Többeres alumínium kábel, max. átmérő	14 mm	Vörösréz kábel - flexibilis, max.	70 mm <sup>2</sup>
Vörösréz kábel - flexibilis, max. (AWG)	2/0 AWG	Vörösréz kábel - többeres, max.	35 mm <sup>2</sup>
Vörösréz kábel - többeres, max. (AWG)	2 AWG	Vörösréz kábel - tömör, max.	16 mm <sup>2</sup>
Vörösréz kábel - tömör, max. (AWG)	6 AWG	Vörösréz kábel, max. átmérő	14 mm

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9,1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Cable cutters</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## KT 14

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



max. 14 mm



max. 16 mm<sup>2</sup>



max. 35 mm<sup>2</sup>



max. 70 mm<sup>2</sup>

suggested cross-section range/  
Empfohlener Querschnittsbereich