

**KT 22****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Tagliacavi per conduttori di diametro esterno fino a 8 mm, 12 mm, 14 mm e 22 mm. La speciale geometria della lama consente il taglio netto e pulito di conduttori in rame e alluminio con il minimo sforzo. I tagliacavi (da KT 8 a KT 22) sono disponibili anche con isolamento protettivo verificato VDE e GS per una tensione max. di 1.000 V a norma EN/IEC 60900.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensili da taglio, Tagliacavi utilizzabile con una sola mano
Nr.Cat.	<a href="#">1157830000</a>
Tipo	KT 22
GTIN (EAN)	4032248945528
CPZ	1 Pezzo

## KT 22

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	31 mm	Profondità (pollici)	1,22 inch
Posizione verticale	71,5 mm	Altezza (pollici)	2,815 inch
Larghezza	249 mm	Larghezza (pollici)	9,803 inch
Peso netto	471,68 g		

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Utensile tagliacavi fino a 22 mm di diametro esterno	Versione	meccanico, utilizzo con una sola mano
----------------------	--	----------	---------------------------------------

## PW60 Manutenzione-Utensile da taglio

Cavo dati/telefono/controllo, max. Ø	22 mm	Cavo in alluminio - semirigido, max (mm²)	95 mm²
Cavo in alluminio - semirigido, max. (AWG)	3/0 AWG	Cavo in alluminio - semirigido, max. Ø	13 mm
Cavo in alluminio ad anima singola, max. (mm²)	120 mm²	Cavo in rame - flessibile, max.	70 mm²
Cavo in rame - flessibile, max. (AWG)	2/0 AWG	Cavo in rame - rigido, max.	150 mm²
Cavo in rame - rigido, max. (AWG)	4/0 AWG	Cavo in rame - semirigido, max.	95 mm²
Cavo in rame - semirigido, max. (AWG)	3/0 AWG	Cavo in rame, max. Ø	13 mm

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Omologazioni

Omologazioni



## Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Cable cutters</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**KT 22**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**



max. 22 mm



max. 25 mm<sup>2</sup>



max. 50 mm<sup>2</sup>



max. 95 mm<sup>2</sup>

suggested cross-section range/  
Empfohlener Querschnittsbereich