

## SAI-12L-VPFC-3A-M08L-PNP-15U05

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller új, vékony M8 csatlakozója. Ezt a termékcsaládot minden csatlakozási pozícióban jelöléssel is el lehet látni. Még a 4-utas, 8-pólusú M12 csatlakozóval felszerelt elosztón is megfelelően nagy méretű a jelölés minden M8 csatlakozási ponton. Továbbá, ez az elosztó sok hagyományos M8 kialakításnál rövidebb.

- Nagyon keskeny, rövid és lapos M8 elosztó.
- A termékcsalád 4-12 M8, 3 vagy 4 pólusú csatlakozóhellyel kapható.
- Kérésre az M8 hibrid változatai is lehetségesek.
- Az M8 termékcsalád tagjain átlós nyílások vannak.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | Fix kábeles változat, M8, 30 V, , LED: Igen, LED iniciátor: Igen, Huzalozás típus: PNP, 15 m |
| Rendelési szám | <a href="#">1234890000</a>   |
| Típus          | SAI-12L-VPFC-3A-M08L-PNP-15U05   |
| GTIN (EAN)     | 4050118019513  |
| Qty.           | 1 Stück  |

## SAI-12L-VPFC-3A-M08L-PNP-15U05

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 18,2 mm | Mélység (coll)   | 0,717 inch |
| Magasság    | 196 mm  | Magasság (coll)  | 7,717 inch |
| Szélesség   | 24 mm   | Szélesség (coll) | 0,945 inch |
| Nettó tömeg | 1 448 g |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Üzemi hőmérséklet | -20 - 70°C |
|-------------------|------------|

## Connection data

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Elosztó kimenet | Fix kábeles változat |
|-----------------|----------------------|

## Electrical data

|   |      |                           |      |
|---|------|---------------------------|------|
| Névleges feszültség, min.                       | 15 V | Névleges feszültség, max. | 30 V |
| Max. áramtovábbítási kapacitás kártyahelyenként | 2 A  | Teljes áram               | 6 A  |

## General technical data

|                            |       |                               |      |
|----------------------------|-------|-------------------------------|------|
| Védelmi osztály            | IP68  | Pólusszám                     | 3    |
| Érintkező aljzatok száma   | 12    | Csatlakozási menet            | M8   |
| Szennyezés súlyossága      | 3     | LED                           | Igen |
| LED iniciátor              | Igen  | LED-szín a működés jelzéséhez | zöld |
| LED szín az I/O működéshez | sárga |                               |      |

## Material data

|                       |                |                   |                               |
|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| O-gyűrű anyaga        | FKM            | Ház fő anyaga     | PBT                           |
| Elosztó anyaga        | Műanyag        | Ház színe         | fekete (RAL 9005-höz hasonló) |
| Érintkező anyaga      | CuZn           | Érintkező felület | Aranyozott                    |
| Érintkezőtartó anyaga | PBT (UL 94 V0) |                   |                               |

## Technical data cable

|                             |          |   |  |
|-----------------------------|----------|---|--|
| Hajlítási ciklusok          | 2 millió | Hajlítási sugár, min., mozgó              | 10 x kábelátmérő                                     |
| Halogén                     | Nem      | Köpeny anyaga                             | PUR  |
| Köpeny színe                | fekete   | Külső átmérő                              | 7,7 mm   |
| Pólusszám                   | 3        | Vezeték keresztmetszet (nyomtatás/online) | 12 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> |
| árnyékolt                   | Nem      | Kábelhossz                                | 15 m   |
| A következő kábeltartókhoz: | Igen     |   |  |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002585    | ETIM 7.0    | EC002585    |
| ETIM 8.0    | EC002585    | ETIM 9.0    | EC002585    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-08 | ECLASS 9,1  | 27-44-01-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-08 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-08 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-08 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-08 |

## SAI-12L-VPFC-3A-M08L-PNP-15U05

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497 |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Engineering Data            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Product Change Notification | <a href="#">20211208 Technical change to SAI M8 Line Distribution Boxes</a><br><a href="#">20211208 Technische Änderung zu SAI M8 Line Verteiler</a> |
| Katalógusok                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Kiadványok                  | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>  |

## SAI-12L-VPFC-3A-M08L-PNP-15U05

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Méretrajz



### Kapcsolási rajz



### Póluskiosztás



## SAI-12L-VPFC-3A-M08L-PNP-15U05

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## M8



A védősapkák védik a nem hozzárendelt dugaszolható állomásokat a külső befolyásoktól.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus          | SAI-SK M8                  | Verzió                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1802760000</a> | Védett részegységek, Védőkupak |
| GTIN (EAN)     | 4032248257379              |                                |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                |

## Üres



A MultiFit a Weidmüller más gyártmányú sorkapcsokhoz használható jelölőrendszere. A Weidmüller Dekafixhez hasonlóan a MultiFit család jelölői is átalakítás nélkül használhatók a szabványos nyomtatási rendszerekben. Javasoljuk, hogy a MultiFit első használata előtt az alkalmazott sorkapcsokon a mintajelölőkkel végezzen próbát.

- Egy jelölő, különböző gyártmányú sorkapcsokhoz használható.
- Használatra kész jelölők standard nyomtatással
- Jelölők PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel történő nyomtatáshoz
- Egyedileg nyomtatott jelölők a felhasználó CAE adatai vagy specifikációi alapján
- Egy jelölőrendszer minden alkalmazáshoz

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | MFF 10/6 MC NE WS          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1856780000</a> | MultiFit, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Festo, |
| GTIN (EAN)     | 4032248400881              | fehér  |
| Qty.           | 600 Stück                  |  |

## SAI-12L-VPFC-3A-M08L-PNP-15U05

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Screwty® tömszelence szerszám nyomaték funkcióval

**Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz**

A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erő kifejtés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |             |
|----------------|----------------------------|---|-------------|
| Típus          | SCREWTY SET -DM            | Verzió  | Csomagolás  |
| Rendelési szám | <a href="#">1920000000</a> | Tömszelence szerszám M8-as, M12-es vezetékekhez és csatlakozókhoz | Kartondoboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248436859              |   |             |
| Qty.           | 1 Stück                    |   |             |