

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Y-elosztó, FreeCon változat a 14. változatú dugaszolható csatlakozó számára, az IEC 61076-3-117 szerint, fém hibrid 10-sarkú betéttel

Általános rendelési adatok

Verzió	Y-elosztó, FreeCon, Hibrid, IP65
Rendelési szám	1312230000
Típus	IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1
GTIN (EAN)	4050118115000
Qty.	1 Stück

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 1 050 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...75 °C Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C

Általános adatok

Ház fő anyaga	Alumínium profil, Fedél: présöntvény, festett cink	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Védelmi osztály	IP65		

Általános szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-3-117 Var. 14

Hibrid csatlakozó műszaki adatai

Dugaszolási ciklusok (hibrid csatlakozó)	500	Ház alapanyaga (hibrid csatlakozó)	Cink présöntvény (alíjat), PA 66
Névleges feszültség (DIN EN 61984) (hibrid csatlakozó)	24 V	Névleges áram (hibrid csatlakozó)	3 A érintkezőnként
Pólusszám, hibrid	10	Tömítés anyaga (hibrid csatlakozó)	NBR
Védelmi osztály (hibrid csatlakozó)	IP65	Árnyékolás (hibrid csatlakozó)	360° árnyékolás- érintkező
Átmeneti ellenállás (hibrid csatlakozó)	≤ 10 mΩ	Érintkező anyaga (hibrid csatlakozó)	Rézötvözet

Besorolások

ETIM 6.0	EC001264	ETIM 7.0	EC001264
ETIM 8.0	EC001264	ETIM 9.0	EC001264
ECLASS 9.0	19-17-01-23	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	19-17-01-23	ECLASS 11.0	19-17-01-23
ECLASS 12.0	19-17-01-23	ECLASS 13.0	19-17-01-23

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Letöltések


Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V14P	Verzió
Rendelési szám	1058310000	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248799404	
Qty.	10 Stück	

Készletek - hibrid



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, hibrid betéttel

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V14M-HYB-10P	Verzió
Rendelési szám	1072910000	Csatlakozódugó hibrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
Qty.	10 Stück	