

## SCS 24VDC P2SIL3DSES


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A folyamatautomatizálás olyan területeihez, ahol funkcionálisan biztonságos le- vagy felkapcsolásra van szükség. A modul megfelel a SIL3 biztonsági szint feltételeinek, és teljesíti az EN 61508 követelményeit.

- TÜV-tanúsítvány, „Tanúsított biztonsági funkció”
- Energizált és energiamentesített biztonsági alkalmazásokhoz
- Lehetséges a mindenoldalú megszakítás
- Ellenőrző bemenetek a reléérintkezők teszteléséhez
- Kívülről hozzáférhető biztosító

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | SAFESERIES, Biztonsági relé, 24 V DC -15 / +20%, 35 mA, Max. kapcsolási áram, belső biztosíték : 5 A (lásd visszazabályozási görbe), SIL 3, DIN EN 61508 |
| Rendelési szám | <a href="#">1319270000</a>   |
| Típus          | SCS 24VDC P2SIL3DSES   |
| GTIN (EAN)     | 4050118125115  |
| Qty.           | 1 Stück  |

## SCS 24VDC P2SIL3DSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység     | 114,1 mm | Mélység (coll)   | 4,492 inch |
| Magasság    | 117,3 mm | Magasság (coll)  | 4,618 inch |
| Szélesség   | 22,5 mm  | Szélesség (coll) | 0,886 inch |
| Nettó tömeg | 200 g    |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                      |   |                   |                |
|----------------------|---|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C  | Üzemi hőmérséklet | -25 °C...50 °C |
| Páratartalom         | 40 °C / 93 %<br>rel. páratartalom,<br>páralecsapódás nélkül |                   |                |

## Bemenet (biztonsági áramkör)

|  |                 |  |                     |
|--|-----------------|--|---------------------|
| Csatlakozás megnevezése (biztonsági áramkör) | A1, A2          | Névleges áram feszültség               | 24 V DC -15 / +20%  |
| Áramfelvétel                                 | 45 mA           | Garantált áramfelvétel, 24 VDC -10%    | 35 mA               |
| Bemeneti áram                                | ≤ 80 mA / 40 ms | Meghúzási/ejtési feszültség DC tekercs | 17 V / 12,5 V (DTS) |
| Állapotjelző                                 | LED, sárga      | Protective circuit                     | Egyenirányító       |

## Ellenőrző bemenetek (biztonsági áramkör)

|  |            |                          |  |
|--|------------|--------------------------|--|
| Csatlakozás megnevezése (biztonsági teszt) | X1, X2, X3 | Névleges áram feszültség | 24 V DC  |
| Ellenőrző bemenetek száma                  | 2          | Állapotjelző             | Pirosan villogó LED:<br>ellenőrző bemenet<br>aktiválva |

## Kimenet (biztonsági áramkör)

|  |   |  |                                     |
|--|---|--|-------------------------------------|
| Csatlakozás megnevezése (biztonsági kimenet) | F, 13, 14, 23, 24   | Kimenő feszültség frekvenciatartománya | 45...65 Hz                          |
| Érintkező kivitel                            | 1 x legerjesztett a biztonságos működéshez (záróérintkező),<br>1 x gerjesztett a biztonságos működéshez (záróérintkező) | Érintkező alapanyaga                   | AgNi 0,15 vékony aranyozású         |
| Max. megengedett kapcsolási feszültség       | 250 V AC  | Max. megengedett kapcsolási áram       | 5 A                                 |
| Max. kapcsolási áram, belső biztosíték       | 5 A (lásd visszaszabályozási görbe)   | Max. kapcsolási áram, külső biztosíték | 5 A (lásd visszaszabályozási görbe) |
| Max. kapcsolási teljesítmény                 | 1250 VA   | Belső biztosíték                       | 5 A késleltetés                     |
| Külső tartalék biztosíték                    | 5 A késleltetés   | Rövidzárlattal szembeni ellenállás     | Nem                                 |
| Bekapcsolási idő                             | <5,5 ms (DTS), <5 ms (ETS)  | Kikapcsolási idő                       | <4 ms (DTS), <4 ms (ETS)            |
| Min. kapcsolási teljesítmény                 | 10 mA @ 12 V  |  |                                     |

## Alapvető biztonsági specifikációk

|                     |       |                            |              |
|---------------------|-------|----------------------------|--------------|
| Készülék típusa     | A     | Hardveres hiba tűrés (HFT) | 1            |
| Biztonság kategória | SIL 3 | Biztonság szabvány         | DIN EN 61508 |

## Általános adatok

|                |                              |     |       |
|----------------|------------------------------|-----|-------|
| Üzemi magasság | ≤ 2000 m, tengerszint felett | Sín | TS 35 |
| Szín           | fekete, sárga                |     |       |

A létrehozás dátuma 2024. április 27. 0:42:07 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## SCS 24VDC P2SIL3DSES

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Szigetelések koordinálása

|  |                             |   |                              |
|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| Névleges feszültség                                | 300 V                       | Szennyezés súlyossága                             | 2                            |
| Túlfeszültség kategória                            | III                         | Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal | ≥ 5,5 mm                     |
| Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal | 4 kV <sub>eff</sub> / 1 min | Átütési szilárdság a tartósín felé                | 4 kV <sub>eff</sub> / 1 min. |
| Lökőfeszültség                                     | 6 kV (1,2/50 µs)            | Védelmi osztály                                   | IP20                         |

## A jóváhagyások / szabványok további részletei

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Szabványok | EN 61000, EN 61326-3-2 |
|------------|------------------------|

## Csatlakozási adatok

|  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Vezetékcsatlakozás-technika  | Csavaros csatlakozás | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás   | 8 mm                 |
| Meghúzási nyomaték, min.   | 0,4 Nm               | Meghúzási nyomaték, max.   | 0,6 Nm               |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás  | 1,5 mm <sup>2</sup>  | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 0,13 mm <sup>2</sup> |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 2,5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 26               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.  | AWG 12               | Vezeték keresztmetszet, tömör, min.  | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték keresztmetszet, tömör, max.  | 2,5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.  | 2,5 mm <sup>2</sup>  | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2,5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min.  | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max.  | 2,5 mm <sup>2</sup>  | Kés mérete   | size PH0             |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001449    | ETIM 7.0    | EC001449    |
| ETIM 8.0    | EC001449    | ETIM 9.0    | EC001449    |
| ECLASS 9.0  | 27-37-18-19 | ECLASS 9,1  | 27-37-18-19 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-18-19 | ECLASS 11.0 | 27-37-18-19 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-18-19 | ECLASS 13.0 | 27-37-18-19 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 807f1906-ce90-4f93-8801-4b128b343e6b |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

A létrehozás dátuma 2024. április 27. 0:42:07 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**SCS 24VDC P2SIL3DSES****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

|   |   |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">TUV Safety Approved certificate</a><br><a href="#">EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity</a>                                |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| User Documentation                          | <a href="#">Beipackzettel / Package Insert – multilingual</a><br><a href="#">Safety manual – English</a><br><a href="#">Sicherheitshandbuch – Deutsch</a> |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |
| Kiadványok                                  |   |


## SCS 24VDC P2SIL3DSES

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok


### Kapcsolási rajz



### DC terheléskorlátozási görbe



### Méretrajz



## SCS 24VDC P2SIL3DSES

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres, ragasztós hátoldal



Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket lehet létrehozni.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémecanique 22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SM 18/9.5 K MC NE GE       | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1248590000</a> | SwitchMark, Készülékjelölők, 9.5 x 18 mm, Siemens 3 SB, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118038958              |   |
| Qty.           | 200 Stück                  |   |
| Típus          | SM 18/9.5 K MC NE GR       | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1248610000</a> | SwitchMark, Készülékjelölők, 9.5 x 18 mm, szürke              |
| GTIN (EAN)     | 4050118038675              |   |
| Qty.           | 200 Stück                  |   |
| Típus          | SM 18/9.5 K MC NE WS       | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1248580000</a> | SwitchMark, Készülékjelölők, 9.5 x 18 mm, fehér               |
| GTIN (EAN)     | 4050118038965              |   |
| Qty.           | 200 Stück                  |   |

## SCS 24VDC P2SIL3DSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésinre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04     | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1082540000</a> | ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér |
| GTIN (EAN)     | 4032248845439              |  |
| Qty.           | 200 Stück                  |  |

## SM 18/9,5

**Helytelen üzemeltetés megelőzése: SM**

A Multimark készülékjelölők különböző gyártók jelölőanyagaival használhatók. Mindig biztosítják más gyártók minden komponensének, mint pl. vezérlő- és jelzőkészülékek, egyértelmű kiosztását.

**A MultiMark előnyei:**

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SM 18/9.5 MM GR            | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1006260000</a> | SwitchMark, Készülékjelölők, 9 x 18 mm, szürke |
| GTIN (EAN)     | 4050118390964              |  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |  |
| Típus          | SM 18/9.5 MM WS            | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1006220000</a> | SwitchMark, Készülékjelölők, 9 x 18 mm, fehér  |
| GTIN (EAN)     | 4050118391435              |  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |  |
| Típus          | SM 18/9.5 MM GE            | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1006240000</a> | SwitchMark, Készülékjelölők, 9 x 18 mm, sárga  |
| GTIN (EAN)     | 4050118390698              |  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |  |

## SCS 24VDC P2SIL3DSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Hornyos csavarhúzó-készlet, Philips




Csillagfejű csavarhúzó, típus: Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, behajtó ISO 8764-PH szerint, hegy: Chrom Top, SoftFinish-markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SDK PH0 X 60               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6749400000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 60 mm, Kés vastagsága (A): |
| GTIN (EAN)     | 4050118895629              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## sárga



A THM GEW szövött címkéket nagyon rugalmas pamutanyagból készítjük. Orsóra csévélve szállítjuk, hőnyomtatókhoz használható, és az irodai lézernyomtatókhoz használt A4-es lapoknál vastagabb ragasztós réteg használatát teszi lehetővé. Ez a rugalmasság és a vastag ragasztóréteg együtt nagyobb ragasztóerőt ad, és szögletes vagy kerek felületen is használható, pl. kábeleken vagy tömlőkön.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |            |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus          | THM GEW 15/6 GE            | Verzió                                 | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1059790000</a> | THM, Készülékjelölők, 6 x 15 mm, sárga | Tekercs    |
| GTIN (EAN)     | 4032248808182              |  |            |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |            |



## SCS 24VDC P2SIL3DSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## fehér



A THM GEW szövött címkéket nagyon rugalmas pamutanyagból készítjük. Orsóra csévélve szállítjuk, hőnyomtatókhoz használható, és az irodai lézernyomtatókhoz használt A4-es lapoknál vastagabb ragasztós réteg használatát teszi lehetővé. Ez a rugalmasság és a vastag ragasztóréteg együtt nagyobb ragasztóerőt ad, és szögletes vagy kerek felületen is használható, pl. kábeleken vagy tömlőkön.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | THM GEW 15/6 WS            | Verzió                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1059780000</a> | THM, Készülékjelölők, 6 x 15 mm, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4032248808175              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## ESG 6/15



## Garantáltan hosszú élettartam: ESG

A több színben és formában kapható címkék erősen tapadó réteggel rendelkeznek, amely a lehető legjobb tapadást biztosítja az alatta lévő felülethez. A duplán laminált poliészternek köszönhetően az alapanyag nagyon vékony, ugyanakkor rendkívül nagy szakítószilárdságú.

## A MultiMark előnyei:

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

## Általános rendelési adatok

|                |                           |  |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus          | ESG 6/15 MM WS            | Verzió                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">619940000</a> | ESG, Készülékjelölők, 6 x 15 mm, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626148             |  |
| Qty.           | 3 000 Stück               |  |

## SCS 24VDC P2SIL3DSES

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ESG 6/15 K MC NE WS        | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1880100000</a> | ESG, Készülékjelölők x 15 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós |
| GTIN (EAN)     | 4032248478781              |   |
| Qty.           | 200 Stück                  |   |
| Típus          | ESG 6/15 K MC NE GE        | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1880130000</a> | ESG, Készülékjelölők x 15 mm, PA 66, Szín: sárga, Öntapadós |
| GTIN (EAN)     | 4032248478910              |   |
| Qty.           | 200 Stück                  |   |

## SCS 24VDC P2SIL3DSES

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ESG 9/11 K MC NE WS        | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1857440000</a> | ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós |
| GTIN (EAN)     | 4032248402731              |   |
| Qty.           | 200 Stück                  |   |

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ESG 6/17 K MC NE GE        | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1880110000</a> | ESG, Készülékjelölők x 17 mm, PA 66, Szín: sárga, Öntapadós |
| GTIN (EAN)     | 4032248478798              |   |
| Qty.           | 200 Stück                  |   |

## SCS 24VDC P2SIL3DSES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ESG 6/17 K MC NE WS        | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1880120000</a> | ESG, Készülékjelölők x 17 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós |
| GTIN (EAN)     | 4032248478804              |   |
| Qty.           | 200 Stück                  |   |

## Hornyos csavarhúzó-készlet, Philips



VDE-szigetelt csillagfejű csavarhúzó Phillips csavarokhoz, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, kihajtó ISO 8764-PH szerint, SoftFinish-markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SDIK PHO X 60              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1749880000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 0 mm, 60 mm, Kés vastagsága (A): 0 |
| GTIN (EAN)     | 4050118897081              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## ESG 6/17



## Garantáltan hosszú élettartam: ESG

A több színben és formában kapható címkék erősen tapadó réteggel rendelkeznek, amely a lehető legjobb tapadást biztosítja az alatta lévő felülethez. A duplán laminált poliészternek köszönhetően az alapanyag nagyon vékony, ugyanakkor rendkívül nagy szakítószilárdságú.

## A MultiMark előnyei:

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ESG 6/17 MM WS             | Verzió                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1005100000</a> | ESG, Készülékjelölők, 6 x 17 mm, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118390728              |  |
| Qty.           | 3 000 Stück                |  |
| Típus          | ESG 6/17 MM GE             | Verzió                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1005110000</a> | ESG, Készülékjelölők, 6 x 17 mm, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118390827              |  |
| Qty.           | 3 000 Stück                |  |


## SCS 24VDC P2SIL3DSES

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Miscellaneous



Típuskódok