

**BG GHDE LED TL M4 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Energiahatékony vészhelyzet világítás hosszú élettartammal**

- **kifejlesztés és használat a DIN EN 60598-2-22 szerint**
- LED lámpa a nehéz környezeti körülményekhez (rázkódás és vibráció, hőmérséklet-tartomány)
- a fluoreszcens lámpáknál nagyobb energiahatékonyság és hosszabb élettartam
- Világsszerte használható a többfeszültségű bemenetnek köszönhetően (20 V...60 VDC)
- magas szintű tűzvédelmi besorolás V0
- Fény irányítás egy oldalra
- 5 W teljesítmény

**Változatok**

- Csatlakoztatható nagy teljesítményű csatlakozóhoz és kerek csatlakozóhoz
- Előszerelt 2,5 mm<sup>2</sup>

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	<a href="#">1390870000</a>
Típus	BG GHDE LED TL M4 PT6
GTIN (EAN)	4050118191059

## BG GHDE LED TL M4 PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	181 mm	Mélység (coll)	7,126 inch
Magasság	46 mm	Magasság (coll)	1,811 inch
Szélesség	104 mm	Szélesség (coll)	4,094 inch
Hossz	181 mm	Hossz, inch	7,126 inch
Nettó tömeg	566 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...60 °C
-------------------	----------------

## Általános adatok

Felszerelés típusa	Screw mounting	Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés	Tetszőleges
Fényszín (CCT)	Cool White, 6000K, 6000K	Fényáram	393 lm
Halogén	Igen (PVC vezeték)	Luminosity	6 000 cd
Névleges feszültség	230 V	Rövidzárlat-védelem	belső
Szennyezés súlyossága	2	Szilikon	Nem
Tűlfeszültség kategória	II	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Vezetéktípus	Heluwind WK 103w-T 3G1,5 (AD 8 mm)	Védelmi osztály	IP65

## Névleges adatok IEC 60598-1 szerint

Bekapcsolási áram	0.5 A @ 0.1 ms	Névleges feszültség	265 V
Teljesítményveszteség	< 2 W		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ECLASS 9,1	27-11-06-35	ECLASS 10.0	27-11-06-35
ECLASS 11.0	27-11-06-35	ECLASS 12.0	27-11-06-35
ECLASS 13.0	27-11-06-35		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	730dada5-5c8b-4737-8e0b-847db05af8d5

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E345151

## BG GHDE LED TL M4 PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

### Letöltések

Approval/Certificate/Document of  
Conformity

[FieldPower LED](#)

Katalógusok




[Catalogues in PDF-format](#)

**BG GHDE LED TL M4 PT6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## BG GHDE LED TL M4 PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Műanyag záróanyák, szürke



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M16 - K GR	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1772450000</a>	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, M 16, 5 mm, Poliamid 6
GTIN (EAN)	4032248130191	(PA6 - GF30)
Qty.	100 Stück	

## IP68 verzió



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz. A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek. A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

## Általános rendelési adatok

Típus	VG M16 - K 68	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1772290000</a>	VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 16,
GTIN (EAN)	4032248129959	10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
Qty.	50 Stück	(30 min.), Poliamid 6
Típus	VG M16-1/K68	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1909860000</a>	VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 16,
GTIN (EAN)	4032248536788	8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30
Qty.	50 Stück	min.), Poliamid 6