

HDC MBUS 2 FC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Verzió | Adatmodul |
| Rendelési szám | 1429020000 |
| Típus | HDC MBUS 2 FC |
| GTIN (EAN) | 4050118233506 |
| Qty. | 1 Stück |

HDC MBUS 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 34 mm | Mélység (coll) | 1,339 inch |
| Magasság | 41,2 mm | Magasság (coll) | 1,622 inch |
| Szélesség | 14,5 mm | Szélesség (coll) | 0,571 inch |
| Nettó tömeg | 6,709 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

PE csatlakozási adatok

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Csatlakozás típusa PE | Csavaros csatlakozás modulkerettel |
|-----------------------|---------------------------------------|

Verzió

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás |
|--------------------|-------------------------|

Általános adatok

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------|
| Anyag | polikarbonát, üvegszál- erősítésű | Dugaszhelyek szükséges száma | 1 |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 500 | Pólusszám | 2 |
| Sorozat | ModuPlug | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Szigetelés erőssége | 10 ¹² Ω | Típus | Hüvely |
| Tűlfeszültség kategória | III | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002312 | ETIM 7.0 | EC002312 |
| ETIM 8.0 | EC002312 | ETIM 9.0 | EC002312 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 9,1 | 27-44-02-18 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések



| | |
|--|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | Manufacturer's declaration |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Product Change Notification | Technical change Technical change DE |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

HDC MBUS 2 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

HDC MBUS 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rövid vezetősappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------|
| Típus | HDC MFGS 10B CA | Verzió |
| Rendelési szám | 6736920000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118822281 | |
| Qty. | 1 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|--------|
| Típus | HDC MFGS 10B AC | Verzió |
| Rendelési szám | 6736910000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118822274 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Standard



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------|
| Típus | HDC MF 16B DA | Verzió |
| Rendelési szám | 1429030000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118233407 | |
| Qty. | 1 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|--------|
| Típus | HDC MF 16B AD | Verzió |
| Rendelési szám | 1429010000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118233315 | |
| Qty. | 1 Stück | |

HDC MBUS 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rövid vezetősappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------|
| Típus | HDC MFGS 6B AB | Verzió |
| Rendelési szám | 6736890000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118822250 | |
| Qty. | 1 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|--------|
| Típus | HDC MFGS 6B BA | Verzió |
| Rendelési szám | 6736900000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118822267 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Rövid vezetősappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------|
| Típus | HDC MFGS 24B FA | Verzió |
| Rendelési szám | 6736960000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823028 | |
| Qty. | 1 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|--------|
| Típus | HDC MFGS 24B AF | Verzió |
| Rendelési szám | 6736950000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823011 | |
| Qty. | 1 Stück | |

HDC MBUS 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Hosszú vezetőcsappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------|
| Típus | HDC MFGL 10B CA | Verzió |
| Rendelési szám | 6737000000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823059 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC MFGL 10B AC | Verzió |
| Rendelési szám | 6736990000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823042 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Standard



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------|
| Típus | HDC MF 10B CA | Verzió |
| Rendelési szám | 1428980000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118233278 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC MF 10B AC | Verzió |
| Rendelési szám | 1428960000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118233223 | |
| Qty. | 1 Stück | |

HDC MBUS 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Egyéb



A nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokon kívül a RockStar® tartalmazza a megfelelő tartozékokat a hatékony, funkcionális és biztonságos rendszerkábelezéshez is; például kódoló rendszerek, árnyékoló kengyelek, fedőlemezek és cseretömítések.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------|
| Típus | HDC MBUS 2 PCLIP | Verzió |
| Rendelési szám | 1989300000 | Rögzítőkapocs |
| GTIN (EAN) | 4050118373752 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | HDC MBUS 2 MCLIP | Verzió |
| Rendelési szám | 1989290000 | Rögzítőkapocs |
| GTIN (EAN) | 4050118373745 | |
| Qty. | 2 Stück | |

Rövid vezetőcsappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------|
| Típus | HDC MFGS 16B AD | Verzió |
| Rendelési szám | 1736930000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118822298 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC MFGS 16B DA | Verzió |
| Rendelési szám | 1736940000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823004 | |
| Qty. | 1 Stück | |

HDC MBUS 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Hosszú vezetőcsappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------|
| Típus | HDC MFGL 24B AF | Verzió |
| Rendelési szám | 6737030000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823080 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC MFGL 24B FA | Verzió |
| Rendelési szám | 6737040000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823097 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Standard



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------|
| Típus | HDC MF 6B BA | Verzió |
| Rendelési szám | 1428940000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118233353 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC MF 6B AB | Verzió |
| Rendelési szám | 1428920000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118233414 | |
| Qty. | 1 Stück | |

HDC MBUS 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Standard



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------|
| Típus | HDC MF 24B AF | Verzió |
| Rendelési szám | 1429050000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118233285 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC MF 24B FA | Verzió |
| Rendelési szám | 1429070000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118233520 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Hosszú vezetőcsappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------|
| Típus | HDC MFGL 6B AB | Verzió |
| Rendelési szám | 1736970000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823035 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC MFGL 6B BA | Verzió |
| Rendelési szám | 1736980000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118822908 | |
| Qty. | 1 Stück | |

HDC MBUS 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Hosszú vezetőcsappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------|
| Típus | HDC MFGL 16B AD | Verzió |
| Rendelési szám | 6737010000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823066 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC MFGL 16B DA | Verzió |
| Rendelési szám | 6737020000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823073 | |
| Qty. | 1 Stück | |