

## IE-FSMZ2FY0002MSJ0SD0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Összeszerelt IE kábelek, FO patchkábel, egyszeres üzemmód, sárga, SC-RJ IP20 és SC duplex IP20 csatlakozó

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | Patchkábel keresztező előre szerelt, SCRJ IP 20, SC-duplex IP 20, 9 µm, LSZH, 2 m |
| Rendelési szám | <a href="#">1449410000</a>  |
| Típus          | IE-FSMZ2FY0002MSJ0SD0   |
| GTIN (EAN)     | 4050118253740   |
| Qty.           | 1 Stück   |

## IE-FSMZ2FY0002MSJ0SD0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |      |             |            |
|-------------|------|-------------|------------|
| Hossz       | 2 m  | Hossz, inch | 78,74 inch |
| Nettó tömeg | 58 g |             |            |

## Hőmérsékletek

|                        |                |                   |            |
|------------------------|----------------|-------------------|------------|
| Tárolási hőmérséklet   | -25 °C...75 °C | Üzemi hőmérséklet | -5 °C...75 |
| Telepítési hőmérséklet | -5 °C...50 °C  |                   |            |

## Szabványok

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Csatlakozó, standard | IEC 61754-24, IEC 61754-4 |
|----------------------|---------------------------|

## Általános szabványok

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Csatlakozó, standard | IEC 61754-24, IEC 61754-4 |
|----------------------|---------------------------|

## Dugó

|                 |   |                  |  |
|-----------------|---|------------------|--|
| Csatlakozó, bal | SC-RJ, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolatlan | Csatlakozó, jobb | SC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded |
|-----------------|---|------------------|--|

## Dugó, bal

|                 |   |
|-----------------|---|
| Csatlakozó, bal | SC-RJ, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolatlan |
|-----------------|---|

## Dugó, jobb

|                  |  |
|------------------|--|
| Csatlakozó, jobb | SC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded |
|------------------|--|

## Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

|                                    |       |                                 |       |
|------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| Min. hajlítási sugár, csak egyszer | 30 mm | Min. hajlítási sugár, ismétlődő | 60 mm |
|------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|

## Kábel szerkezet

|                     |         |                       |          |
|---------------------|---------|-----------------------|----------|
| Kábelek elrendezése | ZIPCORD | Köpeny anyaga         | LSZH     |
| Köpeny színe        | sárga   | Köpenyátmérő          | 3*6 mm   |
| Primary coating     | 245 µm  | Standard megnevezések | I-V(ZN)Y |
| Értékmérő           | 9 µm    |                       |          |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002607    | ETIM 7.0    | EC002607    |
| ETIM 8.0    | EC002607    | ETIM 9.0    | EC002607    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-10-03 | ECLASS 9,1  | 27-06-10-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 13.0 | 27-06-10-03 |

A létrehozás dátuma 2024. május 5. 7:21:26 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**IE-FSMZ2FY0002MSJ0SD0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Termékek környezetvédelmi megfelelése**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Tanúsítványok**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|   |   |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a> |
|---|---|

|                    |  |
|--------------------|--|
| User Documentation | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> |
|--------------------|--|

|             |  |
|-------------|--|
| Katalógusok | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-------------|--|


|            |   |
|------------|---|
| Kiadványok | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |
|------------|---|

**IE-FSMZ2FY0002MSJ0SD0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Részletrajz**

## Tartozékok

## V0 anyag



A SlimFix vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. Halogénmentes anyagból készülnek és a V0/V2 éghetőségi osztálynak felelnek meg. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

**Előnyök:**

- Halogénmentes anyag
- V0/V2 éghetőségi osztály
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm<sup>2</sup>-nél nagyobb, akkor kábelkötegelővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | VT SF 5/21 MC NE WS V0     | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1689470001</a> | SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190872571              |  |
| Qty.           | 160 Stück                  |  |
| Típus          | VT SF 6/21 MC NE WS V0     | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1730560001</a> | SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190954611              |  |
| Qty.           | 160 Stück                  |  |