

SET PZ 6 ROTO L RC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpkészletek

Általános rendelési adatok

Verzió	Krimpelő szerszám készlet, Krimpelő szerszám: PZ 6 Roto L, Krimpelési tartomány, min.: 0.5, Sínkód: Weidmüller
Rendelési szám	1470940000
Típus	SET PZ 6 ROTO L RC
GTIN (EAN)	4050118278132
Qty.	1 Stück
Csomagolás	Műanyag doboz

A létrehozás dátuma 2024. április 26. 9:24:35 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	261 mm	Mélység (coll)	10,276 inch
Magasság	57 mm	Magasság (coll)	2,244 inch
Szélesség	338 mm	Szélesség (coll)	13,307 inch
Nettó tömeg	1 810 g		

Szortimentek

AEH száma	4 250 pcs.	Csomagolás	Műanyag doboz
Krimpelési tartomány, max.	6 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	0,5 mm ²
Krimpelő szerszám	PZ 6 Roto L	Sínkód	Weidmüller

Besorolások

ETIM 6.0	EC000181	ETIM 7.0	EC000181
ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ECLASS 9.0	21-10-01-90	ECLASS 9,1	21-10-01-90
ECLASS 10.0	21-10-01-90	ECLASS 11.0	21-10-01-90
ECLASS 12.0	21-10-01-90	ECLASS 13.0	21-10-01-90

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/14 GE	Verzió		Csomagolás	
Rendelési szám	6463000000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga		loose	
GTIN (EAN)	4008190024697				
Qty.	500 Stück				

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14 W	Verzió		Csomagolás	
Rendelési szám	6462900000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér		loose	
GTIN (EAN)	4008190033248				
Qty.	500 Stück				

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools

**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	PZ 6 ROTO L	Verzió
Rendelési szám	1444050000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.14mm², 6mm²,
GTIN (EAN)	4050118248593	Trapéz alakú krimpelés
Qty.	1 Stück	

Többtáskás



- többcsomagos táskában
- Weidmüller-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/18 GR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6026010000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke	Multipack
GTIN (EAN)	4008190117382		bag
Qty.	250 Stück		

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Koffer



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

Általános rendelési adatok

Típus	KOFFER PSC4-01	Verzió
Rendelési szám	6028860000	Szerszámok, Tartódoboz
GTIN (EAN)	4032248304608	
Qty.	1 Stück	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6690700000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190015770		
Qty.	500 Stück		

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Betétek



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

Általános rendelési adatok

Típus	EINSATZ A8-1 CL55	Verzió
Rendelési szám	6028460000	Betétek készletekhez
GTIN (EAN)	4032248310029	
Qty.	100 Stück	
Típus	EINSATZ A7-1 CL55	Verzió
Rendelési szám	6028450000	Betétek készletekhez
GTIN (EAN)	4032248310012	
Qty.	1 Stück	

Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/20 SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6533500000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190183905		
Qty.	100 Stück		

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14 R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6463100000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190065089		
Qty.	500 Stück		

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/15D BL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019160000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék	loose
GTIN (EAN)	4008190028732		
Qty.	500 Stück		