

## KSN/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | kábelsaru, záróelem, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Rendelési szám | <a href="#">1492740000</a>                                     |
| Típus          | KSN/1,5-2,5  |
| GTIN (EAN)     | 4050118302660  |
| Qty.           | 100 Stück  |

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0,72 g |
|-------------|--------|

## Csatlakozások

|                              |                     |                              |                       |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. hossz (l1)                | 17 mm               | 2. hossz (l2)                | 10 mm                 |
| Dimensions pin/plug          | 1,9 mm              | Szigetelés                   | Nem áll rendelkezésre |
| Tengely belső átmérője (d1)  | 2,3 mm              | Tengelyhossz (a)             | 5 mm                  |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, min. | 1,5 mm <sup>2</sup>   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-92 | ECLASS 9,1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-92 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|             |  |
|-------------|--|
| Katalógusok | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Kiadványok  |  |



KSN/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Crimping tools

**Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz**

Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HTN 21                     | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6014610000</a> | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN)     | 4008190152734              | Fogas sajtolás   |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |