

IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RJ45 dugaszolható csatlakozó (szerszám nélkül szerelhető) az IEC 60603-7-51 szerint.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | RJ45 dugasz képes érintkezőkkel, hajlított, 4x90°, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B |
| Rendelési szám | 1518090000 |
| Típus | IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1 |
| GTIN (EAN) | 4050118325300 |
| Qty. | 1 Stück |

IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 30 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...85 °C

Általános adatok

| | | | |
|--|---|--|---|
| Outlet direction | hajlított, 0°, 180°, 270°, 90° | 1. csatlakozás | RJ45 |
| 2. csatlakozás | Lyukasztás | Vezetékezés | EIA/TIA T568 B |
| Ház fő anyaga | Cink présöntvény, nikkelezett | Szigetelés keresztmetszete, min. | 0,85 mm |
| Szigetelés keresztmetszete, max. | 1,1 mm | Kategória | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Érintkező felület | Arany a nikkel felett | Csatlakozási átmérő, tömör | 0.41...0.51 mm |
| Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG) | AWG 26...AWG 24 | Csatlakozási átmérő, flexibilis | 0.46...0.61 mm |
| Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG) | AWG 27...AWG 24 | Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül flexibilis | 0.51, A kábel Weidmüller általi jóváhagyása szükséges |
| Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül flexibilis (AWG) | AWG 26, A kábel Weidmüller általi jóváhagyása szükséges | Megjegyzés, nagyon finomsodratú vezetékcsatlakozás | A kábel Weidmüller általi jóváhagyása szükséges |
| Köpenyátmérő, min. | 5 mm | Köpenyátmérő, max. | 9 mm |
| Árnyékolás | 360 fokos körkörös ház | Védelmi osztály | IP20 |
| Dugaszolási ciklusok | 750 | Újracsatlakoztathatóság | ≥ 4 ciklus (ugyanahhoz a keresztmetszethez) |

Villamos tulajdonságok

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------|
| PoE / PoE+ | IEEE 802.3at szerint | Szigetelés erőssége | ≥ 500 MΩ |
| Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on | 1 A | Átmeneti ellenállás | ≤ 20 mΩ |
| Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás | ≥ 1500 V AC/DC | Átütési szilárdság, érintkező / érintkező | ≥ 1000 V AC/DC |

Általános szabványok

| | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------------|------------|
| Csatlakozó, standard | IEC 60603-7-51 | Tanúsítvány sz. (DNV) | TAE00003EW |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E471884 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001121 | ETIM 7.0 | EC001121 |
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 9.1 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 13.0 | 27-44-03-90 |

IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E471884 |

Letöltések



| | |
|--------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |

IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**

IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Típus | IE-PP-RJ45 |
| Rendelési szám | 6552580000 |
| GTIN (EAN) | 4050118562583 |
| Qty. | 10 Stück |

Présszerszám



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fájó.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|----------------|
| Típus | PWZ RJ45 | Verzió |
| Rendelési szám | 118040000 | Présszerszámok |
| GTIN (EAN) | 4032248899197 | |
| Qty. | 1 Stück | |

IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kiegészítő vezetékrendező



RJ45 dugaszolható csatlakozó (szerszám nélkül szerelhető) az IEC 60603-7-51 szerint.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | IE-PI-RJ45-FH-P-1.6 | Verzió |
| Rendelési szám | 1992910000 | Kiegészítő vezetékrendező, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4050118378047 | |
| Qty. | 30 Stück | |
| Típus | IE-PI-RJ45-FH-B-1.1 | Verzió |
| Rendelési szám | 1992930000 | Kiegészítő vezetékrendező, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), |
| GTIN (EAN) | 4050118378139 | EIA/TIA T568 B |
| Qty. | 30 Stück | |
| Típus | IE-PI-RJ45-FH-A-1.6 | Verzió |
| Rendelési szám | 1992880000 | Kiegészítő vezetékrendező, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), |
| GTIN (EAN) | 4050118378030 | EIA/TIA T568 A |
| Qty. | 30 Stück | |
| Típus | IE-PI-RJ45-FH-A-1.1 | Verzió |
| Rendelési szám | 1992920000 | Kiegészítő vezetékrendező, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), |
| GTIN (EAN) | 4050118377965 | EIA/TIA T568 A |
| Qty. | 30 Stück | |
| Típus | IE-PI-RJ45-FH-B-1.6 | Verzió |
| Rendelési szám | 1992900000 | Kiegészítő vezetékrendező, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), |
| GTIN (EAN) | 4050118378146 | EIA/TIA T568 B |
| Qty. | 30 Stück | |