

CRIMPSET PZ 10 SQR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpkészletek

Általános rendelési adatok

Verzió	Krimpelő szerszám készlet, Krimpelő szerszám: PZ 10 SQR, Csupaszoló szerszám: STRIPAX, Krimpelési tartomány, min.: 0.14, Sínkód: Weidmüller
Rendelési szám	1542280000
Típus	CRIMPSET PZ 10 SQR
GTIN (EAN)	4050118347050
Qty.	1 Stück
Csomagolás	Műanyag doboz

A létrehozás dátuma 2024. április 26. 11:53:32 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	261 mm	Mélység (coll)	10,276 inch
Magasság	57 mm	Magasság (coll)	2,244 inch
Szélesség	338 mm	Szélesség (coll)	13,307 inch
Nettó tömeg	1 803 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Készlet a következőkkel: krimpelő szerszám 10 mm ² keresztmetszetig, négyzetes, csupaszoló szerszám és érvéghüvelyek Weidmüller-színkód szerint
-----------------	---

Szortimentek

AEH száma	2 900 pcs.	Csomagolás	Műanyag doboz
Csupaszoló szerszám	STRIPAX	Krimpelési tartomány, max.	10 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	0,14 mm ²	Krimpelő szerszám	PZ 10 SQR
Sínkód	Weidmüller		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9,1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6690700000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190015770		
Qty.	500 Stück		

Szerszámok



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemtechnológiai feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknel
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX	Verzió	
Rendelési szám	6005000000	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Qty.	1 Stück		

CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14 R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6463100000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190065089		
Qty.	500 Stück		

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/20D GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019200000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190126575		
Qty.	500 Stück		

CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools

**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	PZ 10 SQR	Verzió
Rendelési szám	1445080000	Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.14mm ² , 10mm ² , Négyzetes
GTIN (EAN)	4050118250152	krimpelés
Qty.	1 Stück	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14 W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6462900000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190033248		
Qty.	500 Stück		

CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Névl. vezeték-keresztmetszet 10 mm²

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/22 EB	Verzió		Csomagolás	
Rendelési szám	6534200000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, Elefántcsont színű		loose	
GTIN (EAN)	4008190033460				
Qty.	100 Stück				

ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/14 GE	Verzió		Csomagolás	
Rendelési szám	6463000000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga		loose	
GTIN (EAN)	4008190024697				
Qty.	500 Stück				

CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/15D BL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6019160000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék	loose
GTIN (EAN)	4008190028732		
Qty.	500 Stück		

Koffer



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

Általános rendelési adatok

Típus	KOFFER PSC4-01	Verzió	
Rendelési szám	6028860000	Szerszámok, Tartódoboz	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Qty.	1 Stück		

CRIMPSET PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/20 SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6533500000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190183905		
Qty.	100 Stück		