IE-CL240W-PP-BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Érintkező nélküli és karbantartás mentes energiaátvitel max. 240 W-ig – a FreeCon Contactless a legkisebb mérettel és maximális hatékonysággal nyújtja a kiváló teljesítményt

Általános rendelési adatok

Verzió	Érintkező nélküli energiaátvitel, Primer oldal
Rendelési szám	1547440000
Típus	IE-CL240W-PP-BASE
GTIN (EAN)	4050118352887
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. március 28. 18:25:45 CET

IE-CL240W-PP-BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Magasság	50 mm	Magasság (coll)	1,969 inch
Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3,937 inch
Hossz	100 mm	Hossz, inch	3,937 inch
Nettó tömeg	1,236 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...45	Megjegyzés: szobahőmérséklet (szerviz)	Visszaszabályozás figyelembe vétele

Villamos tulajdonságok

Hatásfok	max. 91 %	LED-kijelző	Állapot-kijelzés többszínű LED-del
Primer feszültség	24 V DC (21,6...26,4 V DC)		

Általános adatok

Bekapcsolási idő	1 s	Ház fő anyaga	Cink présöntvény, festett, PBT fedél
Középpont eltolása	max. 5 mm	Légrés	0...5 mm
Technológia, verzió	Induktív rezonanciacsatolás	Terhelések	Induktív és ohmikus terhelés
Tápcsatlakozó	PROFINET PushPull Power	Tömeg	1 020 g
Védelmi osztály	IP65		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002714	ETIM 7.0	EC002714
ETIM 8.0	EC002714	ETIM 9.0	EC002714
ECLASS 9.0	27-27-01-01	ECLASS 9,1	27-27-01-01
ECLASS 10.0	27-27-01-01	ECLASS 11.0	27-27-01-01
ECLASS 12.0	27-27-40-01	ECLASS 13.0	27-27-40-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások	CE
ROHS	Megfelel

A létrehozás dátuma 2024. március 28. 18:25:45 CET

IE-CL240W-PP-BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EMV / EMC Test CE_FreeCon_Contactless.pdf
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	Manual EN MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Short Manual Manual DE
White paper	Whitepaper FreeCon Contactless Whitepaper FreeCon Contactless
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-CL240W-PP-BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Visszaszabályozási görbe



IE-CL240W-PP-BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Készletek



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET specifikáció szerint

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-VAPM-24V	Verzió
Rendelési szám	1068910000	Tápcsatlakozó, Dugó, PROFINET, Csatlakozókészlet
GTIN (EAN)	4032248823079	
Qty.	10 Stück	

USV vezérlőegység



A UPS vezérlőegység a hozzá tartozó akkumulátor-modullal és a tápegységgel egy teljes DC UPS rendszert alkot. Normál működés esetén az UPS vezérlőegységről érkező bemeneti feszültség közvetlenül a terhelésre kapcsolódik. A hálózati feszültség kimaradása (a bemeneti DC feszültség lecsökkenése) esetén a rendszer azonnal az akkumulátoros táplálásra vált át. A hálózati feszültség visszaállásakor a rendszer normál működésre kapcsol vissza, a beépített töltő pedig teljesen feltölti az akkumulátort.
A három relékimenet, a további három aktív tranzisztorkimenet, valamint az akkumulátoros működést zároló vezérlőbemenet teljes távvezérlést tesz lehetővé SPS vagy DCS vezérlővel. A számos üzemmód és az egyszerűen használható állapotkijelzés gyorsítja a hibakeresést és optimalizálja az adott alkalmazáshoz illesztést.

Általános rendelési adatok

Típus	CP DC UPS 24V 20A/10A	Verzió
Rendelési szám	1370050010	USV vezérlőegység
GTIN (EAN)	4050118202335	
Qty.	1 Stück	

IE-CL240W-PP-BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.
A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.
Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkesínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 6/17 K MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1880120000	ESG, Készülékjelölők x 17 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248478804	
Qty.	200 Stück	

Akkumulátor modul



Az 1,2 Ah–17Ah kapacitású 5 akkumulátor modul akár 40 A áramot tud 30 percig vagy 1A áramot tud 30 órán keresztül biztosítani, és teljesen kompatibilisek a CP DC UPS 24V 20A/10A és CP DC UPS 24V 40A DC UPS vezérlőegységekkel. A DURAeco sorozat teljes bizonyossággal rugalmas és felhasználóbarát megoldást kínál költséghatékony módon.

Általános rendelési adatok

Típus	CP A BATTERY 24V DC17AH	Verzió
Rendelési szám	1251110000	Akkumulátor
GTIN (EAN)	4050118043136	
Qty.	1 Stück	