

CLI C 02-3 GE/SW 2 CD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Come da figura

I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm² a max. 70 mm² sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|--|
| Versione | CableLine, Segnafili e segnacavi, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, giallo |
| Nr.Cat. | 1568241508 |
| Tipo | CLI C 02-3 GE/SW 2 CD |
| GTIN (EAN) | 4008190007553 |
| CPZ | 500 Pezzo |

CLI C 02-3 GE/SW 2 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Profondità | 3,5 mm | Profondità (pollici) | 0,138 inch |
| Posizione verticale | 3 mm | Altezza (pollici) | 0,118 inch |
| Larghezza | 3,4 mm | Larghezza (pollici) | 0,134 inch |
| Peso netto | 0,06 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

Dati generali

| | | |
|---|----------------------------------|--------|
| Alogeni | Sì | |
| Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C | |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 80 °C | |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -30 °C | |
| Caratteri stampati | Numeri | |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4 | |
| Colore stampa | nero | |
| Colori | giallo | |
| Diametro isolamento, max. | 3 | |
| Industrie consigliate | Processo, Macchine | |
| Larghezza | 3,4 mm | |
| Materiale | PVC, flessibile, senza cadmio | |
| Numero di marcatori per combinazione | 1 Bobina = Segnafili e segnacavi | |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura | Bobina |
| Orientamento della stampa | orizzontale | |
| Processo di stampa | impresso a caldo | |
| Stampa | 2 | |
| Tipo di stampa | Standard | |
| Versione | CD | |

Segnafili e segnacavi

| | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Alogeni | Sì | Diametro esterno conduttore | 1,3 - 3 mm |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 3 mm | Diametro esterno del conduttore, min. | 1,3 mm |
| Sezione di collegamento cavo, max. | 1,5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, min. | 0,2 mm ² |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 0,2 - 1,5 mm ² | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

CLI C 02-3 GE/SW 2 CD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Download**

Notifica modifica prodotto

[PCN CableLine_DE](#)[PCN CableLine_EN](#)

Cataloghi


[Catalogues in PDF-format](#)

CLI C 02-3 GE/SW 2 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



Come da figura