

SCHS2 K**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Siglatura di apparecchi, Accessori x 8 mm, PVC, Colori: nero, autoadesivo
Nr.Cat.	1720600000
Tipo	SCHS2 K
GTIN (EAN)	4008190362270
CPZ	1 Pezzo

SCHS2 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	6 mm	Profondità (pollici)	0,236 inch
Posizione verticale	1.000 mm	Altezza (pollici)	39,37 inch
Larghezza	8 mm	Larghezza (pollici)	0,315 inch
Peso netto	31 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -20...80 °C

Dati generali

Adesivo	Nastro biadesivo
Alogeni	No
Applicazione / Produttore	autoadesivo
Campo delle temperature di impiego	-20...80 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-20 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	
Colori	nero
Larghezza	8 mm
Materiale	PVC
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Accessori
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura MultiCard
Versione	autoadesivo

Marcatori per apparecchi

Alogeni No

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

SCHS2 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

