

**THM MT30X 20/8 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

Le etichette THM offrono un'eccellente qualità di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali ed un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale ogni esigenza di siglatura.

- Sono disponibili etichette in poliestere d'alta qualità in diversi colori o economiche etichette in carta
- Le etichette vengono posizionate automaticamente nella stampante per un'esatta centratura della siglatura su ciascuna etichetta

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Versione              | THM, Siglatura di apparecchi, 8 x 20 mm, giallo       |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1753241687</a>                            |
| Tipo                  | THM MT30X 20/8 GE                                     |
| GTIN (EAN)            | 4032248008476   |
| CPZ                   | 1 Pezzo   |
| stampante compatibile | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

## THM MT30X 20/8 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità          | 0,08 mm | Profondità (pollici) | 0,003 inch |
| Posizione verticale | 8 mm    | Altezza (pollici)    | 0,315 inch |
| Larghezza           | 20 mm   | Larghezza (pollici)  | 0,787 inch |
| Peso netto          | 349 g   |                      |            |

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...150 °C

## Dati generali

|  |   |                     |  |
|--|---|---------------------|--|
| Adesivo                                      | Acrilato  |                     |  |
| Alogeni                                      | No  |                     |  |
| Campo delle temperature di impiego           | -40...150 °C                                    |                     |  |
| Campo delle temperature di impiego, max.     | 150 °C  |                     |  |
| Campo delle temperature di impiego, min.     | -40 °C  |                     |  |
| Classe d'infiammabilità UL 94                | V-0   |                     |  |
| Colori                                       | giallo  |                     |  |
| Larghezza                                    | 20 mm   |                     |  |
| Materiale                                    | poliestere                                      |                     |  |
| Numero di marcatori per combinazione         | 1 Etichetta in bobina = Siglatura di apparecchi |                     |  |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura                              | Etichetta in bobina |  |
| Numero per rotolo                            | 10.000  |                     |  |
| Processo di stampa                           | Trasferimento termico                           |                     |  |
| Versione                                     | autoadesivo, esente da alogeni                  |                     |  |

## Marcatori per apparecchi

Alogeni No

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Download

|                     |  |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**Foglio dati**

**THM MT30X 20/8 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

