

**HDC 16B TSLU 1M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |   |
|------------|---|
| Versione   | HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1788200000</a>  |
| Tipo       | HDC 16B TSLU 1M25G  |
| GTIN (EAN) | 4032248205738   |
| CPZ        | 1 Pezzo   |

## HDC 16B TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                     |            |
|---------------------|---------|---------------------|------------|
| Posizione verticale | 61 mm   | Altezza (pollici)   | 2,402 inch |
| Larghezza           | 45,5 mm | Larghezza (pollici) | 1,791 inch |
| Peso netto          | 229 g   |                     |            |

## Temperature

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Valori limite di temperatura | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------------|-------------------|

## Dati generali

|                               |                        |                                  |                                |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Custodie EMC                  | No                     | Grado di protezione              | IP65 (in condizione innestata) |
| Materiale base della custodia | alluminio pressofuso   | Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile          |
| Superficie                    | Verniciatura a polvere |                                  |                                |

## Dimensioni

|                      |       |                     |                 |
|----------------------|-------|---------------------|-----------------|
| Altezza Custodia B   | 61 mm | Entrata cavo        | con filettatura |
| Larghezza custodia C | 43 mm | Lunghezza, custodie | 93,3 mm         |

## Esecuzione

|   |                               |                              |  |
|---|-------------------------------|------------------------------|--|
| Adatti per ModuPlug®                      | No                            | BG                           | 6  |
| Colore (RAL)                              | RAL 7035                      | Dimensione entrate cavi      | M 25                                       |
| Entrata cavo                              | con filettatura               | Esecuzione custodia          | Entrata cavo laterale, Custodia connettore |
| Esecuzione sistema di chiusura            | Gancio longitudinale in basso | Filettatura (interna)        | M 25                                       |
| Forma                                     | Standard                      | Grandezza                    | 6  |
| Numero entrate cavo in alto               | 0                             | Numero entrate cavo laterali | 1  |
| Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio | Parte superiore               | Tipo                         | Spina                                      |
| Versione con gancio                       | Gancio longitudinale          |                              |  |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Sostanza           | Acetone                        |
| Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza           | Olio di perforazione           |
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | Diesel                         |
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | Alcool etilico                 |
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | Olio per trasmissione          |

## HDC 16B TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | Olio idraulico                 |
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | Refrigerante                   |
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | Benzina di petrolio            |
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | Sudore                         |
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | Benzina super                  |
| Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza           | Acqua                          |
| Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | UV                             |
| Resistenza chimica | Instabile                      |
| Sostanza           | Ozono                          |
| Resistenza chimica | Instabile                      |

## Conformità ambientale del prodotto

|                    |   |
|--------------------|---|
| REACH SVHC         | Lead 7439-92-1  |
| SCIP               | d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a  |
| Resistenza chimica | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@108c98e7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4811f641<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@c3254ab de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1e72e944<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6a4d01cd de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2d29513b<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3320df39 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3a9128d0<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@38d01526 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5f972b8e<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6a7bee52 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@599f9c65<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@61dec55 |

## Omologazioni

Omologazioni



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Conforme    |
| UL File Number Search  | Sito web UL |
| N° certificato (cURus) | E92202      |

**HDC 16B TSLU 1M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Download**Omologazione/Certificato/Documento  
di conformità[Manufacturer's declaration](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Notifica modifica prodotto

[20220214 Technical change to HDC housings](#)[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Documentazione tecnica

[1788200000 HDC\\_16B\\_TSLU\\_1M25G\\_STP\\_Blatt\\_1.pdf](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

**HDC 16B TSLU 1M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

