

IE-BH-V04P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-106 Var.4
(IEC24702) in plastica, custodia vuota

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Custodia vuota, Elemento di base, Variante 4 secondo IEC 61076-3-106, IP67
Nr.Cat.	1963520000
Tipo	IE-BH-V04P
GTIN (EAN)	4032248645619
CPZ	10 Pezzo

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	28,7 mm	Profondità (pollici)	1,13 inch
Posizione verticale	38 mm	Altezza (pollici)	1,496 inch
Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1,063 inch
Peso netto	14,5 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
-------------------------	----------------

Dati generali

Cicli di inserimento	750	Colori	altro
Grado di protezione	IP67	Materiale base della custodia	PA UL 94 V0
Tipo di montaggio	4 Utensili per avvitare, Dado centrale		

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-106 var. 4	N° Certificato (cULus)	E316369
--------------------	------------------------	----------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E316369

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	GOST Approval DUXR.E316369
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Sezione di montaggio



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws