IE-PM-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RJ45 sajtoló dugaszolható csatlakozó az IEC 60603-7-51 szerint, legfeljebb 1,05 mm huzal külső átmérőkhöz

Általános rendelési adatok

Verzió	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, Csatlakozó vezetéktörés-gátló nélkül, Cat.6_A / Class E_A (ISO/IEC 11801 2010)
Rendelési szám	1963580000
Típus	IE-PM-RJ45-TH
GTIN (EAN)	4032248645688
Qty.	100 Stück

A létrehozás dátuma 2024. március 29. 9:35:02 CET

IE-PM-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	3,46 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	Krimp
Árucikk leírása	Csatlakozó vezetéktörés-gátló nélkül	Konfiguráció	Az érintkező tüskék és az árnyékolás csatlakoztatása egy munkafolyamatban, utólag felszerelhető törésgátlókkal, több portra is alkalmas
Szín	Egyéb	Szigetelés keresztmetszete, min.	0,85 mm
Szigetelés keresztmetszete, max.	1,05 mm	Kábel kihúzási erő, min.	89 N
Kategória	Cat.6_A / Class E_A (ISO/IEC 11801 2010)	Érintkező anyaga	Foszfor-bronz
Érintkező felület	Aranyozott	Csatlakozási átmérő, tömör	0.36...0.51 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 27...AWG 24	Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.46...0.61 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 27...AWG 24	MICE besorolás, M	M_1
MICE besorolás, I	I_1	MICE besorolás, C	C_1
MICE besorolás, E	E_3	Köpenyátmérő, min.	5 mm
Köpenyátmérő, max.	7,3 mm	Vezetéktörés-gátló hüvely anyaga	Polikarbonát PC, UL 94 V-0
Árnyékoló anyag	0,5 mm sárgaréz, 2 µm nikkel	Árnyékolás	360 fokos körkörös ház
Védelmi osztály	IP20	Dugaszolási ciklusok	750
Anyag szigetelés	Polikarbonát PC, UL 94 V-0		

Villamos tulajdonságok

PoE / PoE+	IEEE 802.3af szerint	Szigetelés erőssége	500 MΩ
Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	1 A	Átmeneti ellenállás	≤ 20 mΩ
Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás	≥ 1500 V AC/DC	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	≥ 1000 V AC/DC

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 60603-7-51	Tanúsítvány száma (cURus)	E316369

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

IE-PM-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E316369

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel C-Link IE-PS-RJ45-TH-BK UL Approval
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-PM-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



IE-PM-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-RJ45
Rendelési szám	2552580000
GTIN (EAN)	4050118562583
Qty.	10 Stück

... moduláris dugaszoló csatlakozókhoz



Préselő szerszám WE és DEC rendszerű moduláris dugaszolható csatlakozókhoz
- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Három funkció egy szerszámban

Általános rendelési adatok

Típus	TT 8 RS MP 8	Verzió
Rendelési szám	9202800000	Présszerszámok, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz
GTIN (EAN)	4032248512072	
Qty.	1 Stück	

IE-PM-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Törésbiztos átvezetők



A Weidmüller IP20 krimpelt változatú dugaszolható csatlakozásainak használatát leginkább a különböző színű, csomósodásgátló hüvelyekkel ajánljuk, amelyek megkönnyítik a dugaszok azonosítását, illetve védik a rögzítőkarokat és megakadályozzák a kábelek hajlítás miatti deformációját.
Jellemzők:
• 7 különböző szín

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PH-RJ45-TH-GN	Verzió
Rendelési szám	1962490000	Vezetéktörés-gátló, zöld
GTIN (EAN)	4032248644629	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PH-RJ45-TH-YE	Verzió
Rendelési szám	1962480000	Vezetéktörés-gátló, sárga
GTIN (EAN)	4032248644612	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PH-RJ45-TH-BU	Verzió
Rendelési szám	1962470000	Vezetéktörés-gátló, kék
GTIN (EAN)	4032248644506	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PH-RJ45-TH-WH	Verzió
Rendelési szám	1962430000	Vezetéktörés-gátló, fehér
GTIN (EAN)	4032248644469	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PH-RJ45-TH-GY	Verzió
Rendelési szám	1962440000	Vezetéktörés-gátló, szürke
GTIN (EAN)	4032248644476	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PH-RJ45-TH-OG	Verzió
Rendelési szám	1962450000	Vezetéktörés-gátló, narancssárga
GTIN (EAN)	4032248644483	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PH-RJ45-TH-BK	Verzió
Rendelési szám	1962500000	Vezetéktörés-gátló, fekete
GTIN (EAN)	4032248644636	
Qty.	10 Stück	