

IE-PS-RJ45-TH-BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RJ45 sajtoló dugaszolható csatlakozó az IEC 60603-7-5 1 szerint, legfeljebb 1,05 mm huzal külső átmérőkhöz

Általános rendelési adatok

Verzió	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, Dugó vezetéktörés-gátló hüvellyel, fekete, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Rendelési szám	1963590000
Típus	IE-PS-RJ45-TH-BK
GTIN (EAN)	4032248645695
Qty.	10 Stück

IE-PS-RJ45-TH-BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 10,2 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	Krimp
Árucikk leírása		Konfiguráció	Az érintkező tűskék és az árnyékolás csatlakoztatása egy munkafolyamatban, utólag felszerelhető törésgátlókkal, több portra is alkalmas
	Dugó vezetéktörés-gátló hüvellyel, fekete		
Szín	Egyéb	Szigetelés keresztmetszete, min.	0,85 mm
Szigetelés keresztmetszete, max.	1,05 mm	Kábel kihúzási erő, min.	89 N
Kategória	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Érintkező anyaga	Foszfór-bronz
Érintkező felület	Aranyozott	Csatlakozási átmérő, tömör	0.36...0.51 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 27...AWG 24	Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.46...0.61 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 27...AWG 24	MICE besorolás, M	M ₁
MICE besorolás, I	I ₁	MICE besorolás, C	C ₁
MICE besorolás, E	E ₃	Köpenyátmérő, min.	5 mm
Köpenyátmérő, max.	7,3 mm	Vezetéktörés-gátló hüvely anyaga	Polikarbonát PC, UL 94 V-0
Árnyékoló anyag	0,5 mm sárgaréz, 2 µm nikkel	Árnyékolás	360 fokos körkörös ház
Védelmi osztály	IP20	Dugaszolási ciklusok	750
Anyag szigetelés	Polikarbonát PC, UL 94 V-0		

Villamos tulajdonságok

PoE / PoE+	IEEE 802.3af szerint	Szigetelés erőssége	500 MΩ
Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	1 A	Átmeneti ellenállás	≤ 20 mΩ
Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás	≥ 1500 V AC/DC	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	≥ 1000 V AC/DC

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 60603-7-51	Tanúsítvány száma (cURus)	E316369
----------------------	----------------	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

IE-PS-RJ45-TH-BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E316369

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel C-Link IE-PS-RJ45-TH-BK UL Approval
Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-PS-RJ45-TH-BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



IE-PS-RJ45-TH-BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-RJ45
Rendelési szám	6552580000
GTIN (EAN)	4050118562583
Qty.	10 Stück

... moduláris dugaszoló csatlakozókhoz



Préselő szerszám WE és DEC rendszerű moduláris dugaszolható csatlakozókhoz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Három funkció egy szerszámban

Általános rendelési adatok

Típus	TT 8 RS MP 8	Verzió
Rendelési szám	6202800000	Présszerszámok, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz
GTIN (EAN)	4032248512072	
Qty.	1 Stück	

IE-PS-RJ45-TH-BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Törésbiztos átvezetők



A Weidmüller IP20 krimpelt változatú dugaszolható csatlakozásainak használatát leginkább a különböző színű, csomósodásgátló hüvelyekkel ajánljuk, amelyek megkönnyítik a dugaszok azonosítását, illetve védik a rögzítőkarokat és megakadályozzák a kábelek hajlítás miatti deformációját.

Jellemzők:

- 7 különböző szín

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PH-RJ45-TH-GN	Verzió
Rendelési szám	1962490000	Vezetéktörés-gátló, zöld
GTIN (EAN)	4032248644629	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PH-RJ45-TH-YE	Verzió
Rendelési szám	1962480000	Vezetéktörés-gátló, sárga
GTIN (EAN)	4032248644612	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PH-RJ45-TH-WH	Verzió
Rendelési szám	1962430000	Vezetéktörés-gátló, fehér
GTIN (EAN)	4032248644469	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PH-RJ45-TH-GY	Verzió
Rendelési szám	1962440000	Vezetéktörés-gátló, szürke
GTIN (EAN)	4032248644476	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PH-RJ45-TH-OG	Verzió
Rendelési szám	1962450000	Vezetéktörés-gátló, narancssárga
GTIN (EAN)	4032248644483	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PH-RJ45-TH-BK	Verzió
Rendelési szám	1962500000	Vezetéktörés-gátló, fekete
GTIN (EAN)	4032248644636	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PH-RJ45-TH-BU	Verzió
Rendelési szám	1962470000	Vezetéktörés-gátló, kék
GTIN (EAN)	4032248644506	
Qty.	10 Stück	