

## IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Kettős csatlakozó doboz, kialakítása a PushPull  
dugaszolható csatlakozók, 4. változat, az IEC  
61076-3-106 szerint, fém

## Általános rendelési adatok

Verzió	Csatlakozódoboz, IP67, 4. változat, 2 port, egyenes
Rendelési szám	<a href="#">1966250000</a>
Típus	IE-OM-V04P-K21-2S
GTIN (EAN)	4032248658442
Qty.	1 Stück

## IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	57 mm	Mélység (coll)	2,244 inch
Szélesség	136 mm	Szélesség (coll)	5,354 inch
Hossz	125 mm	Hossz, inch	4,921 inch
Nettó tömeg	475 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
-------------------	----------------

## Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	750	Felszerelés típusa	Padlóra szerelt, Falra szerelés
Ház fő anyaga	AL-Si 12	Szín	szürke
Védelmi osztály	IP67		

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 4
----------------------	------------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">GOST Approval</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


## IE-OM-V04P-K21-2S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Rajzok

## Méretrajz



## Rajz



## IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## RJ45



RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1963830000</a>	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1963840000</a>	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1962850000</a>	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Qty.	10 Stück	

## Készletek - RJ45

PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-106 4. (IEC24702) változat szerint, műanyag, RJ45-ös betéttel



## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V04P-RJ45-TH	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1963180000</a>	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, 4. verzió, Cat.6A / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248653973	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1963160000</a>	RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, 4. verzió, Cat.6A / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651665	
Qty.	10 Stück	