

## VT M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 4 mm távolságból reagál
- mágnesszelepek, relék, tekercsek és kontaktorok működésének teszteléséhez
- valamennyi mágneses tér tesztelhető
- Vizuális és hangos jelzés
- zseblámpa funkcióval

## Általános rendelési adatok

Verzió	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Érintkezés nélküli mágneses mező tesztter
Rendelési szám	<a href="#">2436680000</a>
Típus	VT M
GTIN (EAN)	4050118450019
Qty.	1 Stück

## VT M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	55,7 g
-------------	--------

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érintkezés nélküli mágneses mező tesztter
-----------------	----------------------------------------------

## Mérő- és vizsgálókészülék

Akkumulátor típusa	Elem 1,5 V AAA típus	Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326
Kijelző	Vizuális és akusztikus	Védelmi osztály	IP65

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9,1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">Manual</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>