

**U-LINK-LIC-STD-500-1Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Felhasználási példa**

A Weidmüller u-link távoli hozzáférési szolgáltatás egyszerű lehetőséget kínál a távoli hálózatok Ethernet készülékeinek biztonságos elérésére.

A központi találkozási pontként szolgáló u-link VPN szerverrel a VPN kliensek (szerviz PC és Weidmüller u-link kliens készülékek) mindig csatlakozhatnak, így megfelelhetnek a jellemző informatikai biztonsági követelményeknek.

Különálló adatbázis és szerver használatos minden u-link ügyfélfiókhoz (biztonságos kliens leválasztás) az adatok integritásának érdekében.

A u-link VPN szerver és a távoli kliens (szerviz PC-k és u-link kliens készülékek) közötti kommunikáció a tanúsítvánnyal védett nyitott VPN-csatlakozáson keresztül történik.

A u-link „inkább konfiguráció, nem programozás”, a használata intuitív, és nem igényel szakértői ismereteket.

**Jellemzőkészlet:**

- 1 kattintás: VPN távoli hozzáférés a szerviz PC-k számára
- easyAccess: web, rdp vagy vnc csatlakozások a távoli gazdák számára, teljes mértékben web alapú, így tabletről vagy okostelefonról is használható
- Szervezeti és csoportmenedzsment
- Topológiák, 3. fél végfelhasználói készülékeit is beleértve
- Firmware-kezelés: A firmware állapotának megjelenítése minden routeren, valamint idővezérelt, automatikus firmware frissítések

- Egyedi hozzáférési jogok: a hozzáférési jogok részletes konfigurációja a célhálózat készülékein
- Kibővített eseménynapló: minden tevékenység prezentálása a u-link portálon, bővített szűrési és exportálási funkciókkal
- A jelszavakra vonatkozó szabályzat: Fokozott biztonság a jelszóminőség és az érvényességi idő minimális követelményeinek konfigurálható specifikációja révén

A Weidmüller a következő felhasználási változatokat és további opciókat kínálja a u-link távoli hozzáférési szolgáltatás számára:

**Alap verzió:**

- Automatikus hozzárendelés a u-link.weidmueller.com oldalon való regisztrációval
- Ingyenes használat 6 hónapig, 365 napra meghosszabbítva új u-link kliens készülék regisztrálása esetén
- Teljes jellemzőkészlet:
- Korlátlan felhasználó
- Max. 50 u-link-képes készülék (hozzáférési pontok a távoli hálózathoz)
- 1 szimultán VPN csatlakozás
- Nincs adat- vagy sebességhatárkorlátozás (normál piaci felhasználás esetén)

**Bővítések**

- További 50/100/250/500/1000 vagy több u-link-képes készülék

- További szimultán VPN csatlakozások
- Kínai VPN: biztonságos és megbízható VPN-csatlakozás Kínába és Kínából

#### Általános rendelési adatok

Verzió	„Standard 500” szoftverlicenc-verzió az u-link távoli hozzáférési szolgáltatáshoz. Használható az ingyenes verzió vagy a „Standard 150/300” verziók magasabb szintre emelésére vagy egy Standard 300 verzió érvényességének meghosszabbítására
Rendelési szám	<a href="#">2457850000</a>
Típus	U-LINK-LIC-STD-500-1Y
GTIN (EAN)	4050118472851
Qty.	1 Stück
Szállítás állapota	<b>Ez a termék már nem kapható.</b>
Rendelkezésre álló egység	2023-03-17

A létrehozás dátuma 2024. április 26. 23:50:46 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## U-LINK-LIC-STD-500-1Y

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg	73 g
-------------	------

## Funkciók és jellemzők

Egyidejűleg használható átmenő VPN-kapcsolatok száma		Eszközfelügyelet	Az eszköz-infrastruktúra (távoli hozzáférésű objektumok) átlátható bemutatása világosan meghatározott fa-struktúrában elhelyezkedés, csoportok és eszközobjektumok szerint
Felhasználói szervezet	3 (újabb átmenő VPN-kapcsolat hozzáadásával bővíthető)	Firmware kezelés	Az összes útválasztó firmware-verziójának megjelenítése és az időzített, automatikus firmware-frissítések lehetősége
Használati adatok	Széles körű jelentési és statisztikai információk (csatlakozási jelentések, használati időtartam, adatmennyiség)	Havi adatmennyiség és sávszélesség	<= 5 GB és max. 1 Mbit/s, > 5 GB és max. 500 Kbit/s. 1 GB/hó emelés, hozzáadott átmenő VPN-kapcsolatonként 1 Mbit/s, adatmennyiség: > 12 GB/hó max. 500 Kbit/s
Időszak	1 év a licenckulcs aktiválásától számítva. A „Standard 500” verzió meghosszabbítása esetén az érvényesség az aktuális időszak lejáratától számított 1 évvel, de semmiképp nem kevesebb mint 1 évvel meghosszabbodik., Megjegyzés: Az érvényességi időszak lejártával a rendszer automatikusan az ingyenes verzióval használtra csökkenti a sávszélességet (<= 1 GB és max. 500 kbit/s, > 1 GB és max. 64 kbit/s).	Jelszó-irányelv	Fokozott biztonság a jelszóminőség és az érvényességi idő minimális követelményeinek konfigurálható specifikációja révén
Konfigurálható felhasználói objektumok száma (szervizelésre használt számítógép)	Nem korlátozott	Konfigurálható routerobjektumok (hozzáférési pontok, távoli hálózatok) száma	500, További licenccmodellek kérésre rendelkezésre állnak
Kína-VPN	Megbízható VPN-csatlakozás Kínába és Kínából	Rendszer rendelkezésre állása	≥ 99,6%

## U-LINK-LIC-STD-500-1Y

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Rendszerkövetelmények

Hardver (szervizelésre használt számítógép)	Hardver, távoli célhálózat	Weidmüller router (IE-SR-2GT-LAN-FN; 1489940000 kivételével), u-link VPN-elérés a firmware-be integrálva (a V3.0.1-es verziótól)
	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	
Portál adminisztrációja (felhasználók/eszközök konfigurálása)	Standard böngészők (IE, Edge, Chrome, Firefox) HTTPS-kapcsolaton (SSL) keresztül, felhasználónév és jelszó megadásával	VPN szoftver (szervizelésre használt számítógép)
		u-link VPN-client (installation on PC)

## Egyéb

A szállítási terjedelem része	Aktiválás	Az ügyfélfiók-adminisztrátor megadja a licenckulcsot az u-link portálon (a funkciók azonnal elérhetővé válnak)
	A licenckulcsot tartalmazó levél	

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000809	ETIM 7.0	EC000809
ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ECLASS 9.0	27-24-25-01	ECLASS 9,1	27-24-25-01
ECLASS 10.0	27-24-25-01	ECLASS 11.0	27-24-25-01
ECLASS 12.0	27-24-25-01	ECLASS 13.0	27-24-25-01

## Letöltések

Software	<a href="#">Software – u-link VPN-Client</a>
User Documentation	<a href="#">u-link Technical User Guide</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## U-LINK-LIC-STD-500-1Y

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Industrial Security Router



## Weidmüller ipari biztonsági routerek

- Biztonságos hálózatok
  - Részletes csomagvizsgálat, Firewall
  - IP/Port forwarding
  - Hálózati szegmentálás
- A gép hálózatának egyszerű integrálása a gyártó hálózatába, 1:1 NAT-on keresztül
- Biztonságos és egyszerű távoli karbantartás a Weidmüller u-link távoli hozzáférési szolgáltatásán keresztül
- Lehetővé teszi a moduláris és jövőbiztos hálózati architektúrákat statikus és dinamikus útválasztással
- Biztonságos kommunikáció interneten keresztül IPsec és OpenVPN használatával
- Megbízható internetkapcsolat még helyszíni internetelés nélkül is, az integrált 4G/LTE cellás modemnek köszönhetően
- Teljes rugalmasság a gyors Ethernet és Gigabit Ethernet interfészeknek köszönhetően, 2-4 porttal.

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-SR-6GT-LTE/4G-US	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6535950000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, beépített többsávú
GTIN (EAN)	4050118547627	modemmel (4G/3G/2G), USA-modell, Gigabit Ethernet, 6 * RJ45
Qty.	1 Stück	10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70 °C
Típus	IE-SR-2GT-LTE/4G-EU	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6535930000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, beépített többsávú
GTIN (EAN)	4050118547603	modemmel (4G/3G/2G), EU-modell, Gigabit Ethernet, 2x RJ45
Qty.	1 Stück	10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70 °C
Típus	IE-SR-2GT-LAN	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1345270000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 2 * RJ45
GTIN (EAN)	4050118149807	10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70 °C
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-SR-2GT-LTE/4G-US	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6535780000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, beépített többsávú
GTIN (EAN)	4050118547597	modemmel (4G/3G/2G), USA-modell, Gigabit Ethernet, 2x RJ45
Qty.	1 Stück	10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70 °C
Típus	IE-SR-6GT-LTE/4G-EU	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6535960000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, beépített többsávú
GTIN (EAN)	4050118547634	modemmel (4G/3G/2G), EU-modell, Gigabit Ethernet, 6 * RJ45
Qty.	1 Stück	10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70 °C
Típus	IE-SR-6GT-LAN	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6535940000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 6 * RJ45
GTIN (EAN)	4050118547610	10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70 °C
Qty.	1 Stück	

**U-LINK-LIC-STD-500-1Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tartozékok****Discontinued products****Általános rendelési adatok**

Típus	IE-SR-2GT-UMTS/3G
Rendelési szám	<a href="#">1345250000</a>
GTIN (EAN)	4050118149715
Qty.	1 Stück