

## FF-EMC 11 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Elektromágneses mezők környezetében való használatra.  
Biztonságos érintkezési felület berillium-réz tömítés nélkül;  
különösen környezetbarát, mivel nincs szükség fémszállal  
erősített műanyagokra.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Filter fan, IP54, fekete
Rendelési szám	<a href="#">2557260000</a>
Típus	FF-EMC 11 54/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567892
Qty.	1 Stück
Rendelkezésre álló egység	2023-11-10

## FF-EMC 11 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	66 mm	Mélység (coll)	2,598 inch
Magasság	109 mm	Magasság (coll)	4,291 inch
Szélesség	109 mm	Szélesség (coll)	4,291 inch
Nettó tömeg	564 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...55 °C
------------------------------	-------------

## General data

Biztosíték	6 A
Csatlakozás típusa	Pre-assembled cable
EMC változat	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3
Fan type	Shelf
Felszerelés típusa	Felpattintható
Filter class	G 4
Height of installation cut-outs	93 mm
Hálózat	Hálózati frekvencia 50 Hz névleges 12 W Hálózati frekvencia 60 Hz névleges 11 W
Légszállítási teljesítmény, szabad kifúvás	Hálózati frekvencia 50 Hz Volume flow 25 m³/h Hálózati frekvencia 60 Hz Volume flow 29 m³/h
MTBF	52 500 h
Mounting depth	62 mm
Mounting height	4 mm
Méret	1
Noise emission	33 dB(A)
Névleges AC feszültség	230 V
Névleges feszültség	230 V AC ± 10%
Protection class (UL)	Type 12
Szín	fekete
Térfogatáram kimeneti szűrővel	Hálózati frekvencia 50 Hz Volume flow 16 m³/h Exhaust filter IP54 Hálózati frekvencia 60 Hz Volume flow 18 m³/h Exhaust filter IP54
Térfogatáram, szabad kifúvás 50 Hz-nél	25 m³/h
Térfogatáram, szabad kifúvás 60 Hz-nél	29 m³/h
UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Width of installation cut-outs	93 mm
With filter	Igen
Áramfogyasztás	Hálózati frekvencia 50 Hz Áramerősség 0,07 A Hálózati frekvencia 60 Hz Áramerősség 0,06 A
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...55 °C

**FF-EMC 11 54/230V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9,1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

**Tanúsítványok**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
User Documentation	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## FF-EMC 11 54/230V BK


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Rajzok

### Graph


**Shielding effectiveness measurements**



### Graph



### Graph



## FF-EMC 11 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Ventilátorszűrő



The filter fans combine a safe and profitable cabinet cooling due to their low energy consumption by maximum air flow. The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats.

## Általános rendelési adatok

Típus	FF-FIMT 11 54	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8556600000</a>	Filter mat, IP54, fehér
GTIN (EAN)	4050118567229	
Qty.	5 Stück	

## Kimeneti szűrők



The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats. Thought out details as the functional flap cover enable a fast and tool-less change of the filter mats which saves time and money.

## Általános rendelési adatok

Típus	EF-EMC 10 54 GY	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8557550000</a>	Exhaust filter, IP54, szürke
GTIN (EAN)	4050118568196	
Qty.	1 Stück	

Típus	EF-EMC 10 54 BK	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8557560000</a>	Exhaust filter, IP54, fekete
GTIN (EAN)	4050118568202	
Qty.	1 Stück	