UV66-ADV-15-IPPC-3001.01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Az IPPC 3000 egy beépített ipari Panel PC, amely ultraalacsony feszültségű Intel® Celeron™/ Core™ i processzorokkal van felszerelve.

A masszív és tartós multifunkciós vezérlőpanelek 12,1"–21,5" méretben kaphatók, és kapacitív érintőképernyővel rendelkeznek.

A három Ethernet 10/100/1000 Mbps portnak, a két USB 3.0 portnak, az USB 2.0 portnak és a soros interfésznek köszönhetően a már meglévő és az új rendszerek összekapcsolhatók. A beépített kijelző mellett a DVI videó kimenet kiegészítő megjelenítést tesz lehetővé.

Az IPPC 3000 sorozat két konfigurációs változatot tartalmaz, amelyek közül a követelmények függvényében választhatja ki a megfelelőt: Intel Celeron™ 3765U 1,9 GHz Dual Core, 4 GB RAM és 60 GB SSD merevlemez vagy Intel Core™ i5-5350U 1,8 GHz Dual Core, 8 GB RAM és 120 GB SSD merevlemez.

Mindkét verzióra a Windows 10 IoT Enterprise 2019 operációs rendszer van telepítve.

Általános rendelési adatok

Verzió	Ipari panel-PC, Kijelző méret 15,6", Kapacitív érintőképernyő, MultiTouch, IP66-os mellső védelem
Rendelési szám	2676530000
Típus	UV66-ADV-15-IPPC-3001.01
GTIN (EAN)	4050118750263
Qty.	1 Stück
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Rendelkezésre álló egység	2023-03-31

UV66-ADV-15-IPPC-3001.01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	83 mm	Mélység (coll)	3,268 inch
Magasság	280,5 mm	Magasság (coll)	11,043 inch
Szélesség	433 mm	Szélesség (coll)	17,047 inch
Falvastagság, min.	2 mm	Falvastagság, max.	6 mm
Nettó tömeg	4 900 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20 °C ... +60 °C	Üzemi hőmérséklet	0 °C ... +50 °C
Páratartalom	80 % rel. páratartalom (páralecsapódás nélkül)		

Equipment

Felbontás	1366 x 768	Luminance	400 cd/m²
Material display	Glass	Méret	15.6"
Number of displayable colours	16 M	Szög (függőleges)	Felső: 80° / Alsó: 80°
Szög (vízszintes)	Bal: 85° / Jobb: 85°	Touch-Screen	capacitive, MultiTouch
Vázkeret anyaga	Alumínium		

System data

Interfészek hátul	3x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x DVI-I, 1x RS232 (DB9M)	Memória	60 GB mSATA SSD
Memória (RAM)	4 GB, DDR3	Operációs rendszer	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit
Processor	Intel® Celeron® 3765U - Dual Core 1.9 GHz		

Általános adatok

Operációs rendszer	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	
Potenciálbetáplálás	24 V DC (18 -32 V DC), leválasztott	
Védelmi osztály	IP66	
Áramfogyasztás	Feszültség	24 V
	Áramerősség	2,33 A

Besorolások

ETIM 6.0	EC001414	ETIM 7.0	EC001414
ETIM 8.0	EC001414	ETIM 9.0	EC001414
ECLASS 9.0	19-20-01-03	ECLASS 9,1	19-20-01-03
ECLASS 10.0	19-20-01-03	ECLASS 11.0	19-20-01-03
ECLASS 12.0	19-20-01-03	ECLASS 13.0	19-20-01-03

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f

A létrehozás dátuma 2024. március 29. 6:34:13 CET

UV66-ADV-15-IPPC-3001.01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	This article will no longer be available in the future.

Tanúsítványok

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Declaration of Conformity - UV66-XXX-XX-IPPC-30XX.XX
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	QGUI UV66 IPPC30XX
Katalógusok	Catalogues in PDF-format


UV66-ADV-15-IPPC-3001.01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Rajzok

Maße (mm) / Dimensions (mm)




	LCD	A	B	C	D	E
UV66-ADV-12-IPPC-3001.01	12.1"	331	234	41	22	5
UV66-ADV-15-IPPC-3001.01	15.6"	433	280.5	41	36	6
UV66-ADV-18-IPPC-3001.01	18.5"	503	320.5	41	35	6
UV66-ADV-21-IPPC-3001.01	21.5"	581.5	367.5	41	35	8
UV66-ADV-12-IPPC-3022.01	12.1"	331	234	41	22	5
UV66-ADV-15-IPPC-3022.01	15.6"	433	280.5	41	36	6
UV66-ADV-18-IPPC-3022.01	18.5"	503	320.5	41	35	6
UV66-ADV-21-IPPC-3022.01	21.5"	581.5	367.5	41	35	8

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-ADV-12-IPPC-3001.01	12.1"	313	218
UV66-ADV-15-IPPC-3001.01	15.6"	410	255
UV66-ADV-18-IPPC-3001.01	18.5"	480	300
UV66-ADV-21-IPPC-3001.01	21.5"	559	346
UV66-ADV-12-IPPC-3022.01	12.1"	313	218
UV66-ADV-15-IPPC-3022.01	15.6"	410	255
UV66-ADV-18-IPPC-3022.01	18.5"	480	300
UV66-ADV-21-IPPC-3022.01	21.5"	559	346

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 50 mm	> 100 mm	> 50 mm

Industrial panel PC (IPPC) 3000 series

