

**IE-XM-RJ45/IDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szerelősín kivezetés, RJ45-ös modul kialakítás az IEC 60603-7-51 szerint, legfeljebb 1,6 mm huzal külső átmérőkhöz

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Tartósín-kivezetés, RJ45, RJ45 module, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Rendelési szám	<a href="#">8808360000</a>
Típus	IE-XM-RJ45/IDC
GTIN (EAN)	4032248505944
Qty.	1 Stück

## IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 53 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -25 °C...70 °C

## Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	IDC
Árucikk leírása		Konfiguráció	1 TE osztás mérete DIN 43880 szerint. insta-kompatibilis Szerelőkarima rögzítőkerettel
	RJ45 module		
Vezetékezés	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	Szín	Világosszürke
Ház fő anyaga	PA 66, UL 94: V-0	Szigetelés keresztmetszete, min.	0,7 mm
Szigetelés keresztmetszete, max.	1,6 mm	Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Csatlakozási átmérő, tömör	0.4...0.64 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 24...AWG 22
Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.48...0.64 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 26...AWG 22
Köpenyátmérő, min.	5,5 mm	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Felszerelés típusa	TS 35	Árnyékolás	Igen
Védelmi osztály	IP20	Dugaszolási ciklusok	750 (RJ45)

## Villamos tulajdonságok

PoE / PoE+	IEEE 802.3at szerint	Szigetelés erőssége	500 MΩ
Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	1 A	Átmeneti ellenállás	≤ 20 mΩ
Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás	≥ 1500 V AC/DC	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	≥ 1000 V AC/DC

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 60603-7-5	Tanúsítvány sz. (DNV)	TAE00003EW
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

## IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

## Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">DUXR.E316369</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">Zuken E3.S</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Manual</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-XM-RJ45/IDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Méretrajz****Product image**

## IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

## Kivezetés jelölő



Jelölők a Weidmüller sorkapocssín-kivezetéseinek feliratozó paneljéhez.

Előnyei:

- fehér
- üres
- a feliratlapon

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-DM
Rendelési szám	<a href="#">6813500000</a>
GTIN (EAN)	4032248513345
Qty.	50 Stück