

## IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller csatlakozómodul akkor nyújt segítséget, ha egy meghibásodott installációs kábelt javítani vagy toldani kell, és a rejtett helyeken nincs tartalék kábel.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | Csatlakozómodul, Cat.7 (ISO/IEC 11801), IP20 |
| Rendelési szám | <a href="#">8808410000</a>                   |
| Típus          | IE-CCM                                       |
| GTIN (EAN)     | 4032248505999                                |
| Qty.           | 1 Stück                                      |

## IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Magasság    | 20 mm  | Magasság (coll)  | 0,787 inch |
| Szélesség   | 37 mm  | Szélesség (coll) | 1,457 inch |
| Hossz       | 112 mm | Hossz, inch      | 4,409 inch |
| Nettó tömeg | 155 g  |                  |            |

## Általános információk

|                    |                            |                    |   |
|--------------------|----------------------------|--------------------|---|
| 1. csatlakozás     | IDC                        | 2. csatlakozás     | IDC   |
| Árucikk leírása    | Csatlakozómodul            | Szín               | szürke  |
| Ház fő anyaga      | teljesen árnyékolt fém ház | Kategória          | Cat.7 (ISO/IEC 11801)   |
| Köpenyátmérő, min. | 5,5 mm                     | Köpenyátmérő, max. | 9,6 mm  |
| Felszerelés típusa |                            | Árnyékolás         | Rögzített 360°-os árnyékolás-csatlakoztatás beépített húzásmentesítővel |
|                    | Falra szerelés             |                    |   |
| Védelmi osztály    | IP20                       |                    |   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002780    | ETIM 7.0    | EC002780    |
| ETIM 8.0    | EC002780    | ETIM 9.0    | EC002780    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-52 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-52 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|                    |   |
|--------------------|---|
| User Documentation | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>          |
| Katalógusok        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                    |
| Kiadványok         | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |

## IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Behelyező szerszám csavart érpáru kábelekhez



## Behelyező szerszám csavart érpáru kábelekhez

Vágókések és sorkapcsok széles választéka

- AT&T 110-es típus
- 66-os típus,
- Krone LSA Plus típus (normál és ollós vágás), 630A6 telefonaljzatokhoz is

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | PUNCH DOWN TOOL PDT        | Verzió                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6013970000</a> | Tartozékok, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz |
| GTIN (EAN)     | 4008190887957              |   |
| Qty.           | 1 Stück                    |   |