

IE-XM-USB/USB-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Connettori SnapIn secondo IEC 61076-3-106 Var.6 in
plastica incl. inserto USB

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Flangia di montaggio, Flangia USB, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Nr.Cat.	8892670000
Tipo	IE-XM-USB/USB-IP67
GTIN (EAN)	4032248641123
CPZ	1 Pezzo

IE-XM-USB/USB-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	37 g
------------	------

Temperature

Temperatura d'esercizio	-20 °C...85 °C
-------------------------	----------------

Dati generali

Collegamento 1	USB	Collegamento 2	USB
Descrizione articolo	Flangia USB	Colori	Grigio chiaro
Materiale base della custodia	PA 66, UL 94: V-0	Categoria	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Tipo di montaggio	Armadio elettrico, Distribu- tion box	Schermatura	Contatto dello schermo a 360°
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	750

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-XM-USB/USB-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Disegni****Disegno quotato**