

**IE-TO-LCD-MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Szerelősín kivezetés, LC duplex csatoló kialakítás az IEC 61754-20 szerint

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | Tartósín kivezetés, optikai kábel, LC Duplex, Multimódusú, GOF, POF, IP20 |
| Rendelési szám | <a href="#">8947010000</a>  |
| Típus          | IE-TO-LCD-MM  |
| GTIN (EAN)     | 4032248735020   |
| Qty.           | 10 Stück  |

## IE-TO-LCD-MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 32,5 g |
|-------------|--------|

## Hőmérsékletek

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
|-------------------|----------------|

## Általános adatok

|                        |                       |                      |               |
|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 1. csatlakozás         | LC Duplex             | 2. csatlakozás       | LC Duplex     |
| Beillesztési veszteség | ≤ 0,4 dB              | Dugaszolási ciklusok | 1000          |
| Elemi szál típusa      | Multimódusú, GOF, POF | Felszerelés típusa   | TS 35         |
| Ház fő anyaga          | PA UL 94 V0           | Szín                 | Világosszürke |
| Védelmi osztály        | IP20                  |                      |               |

## Általános szabványok

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Csatlakozó, standard | IEC 61754-20 |
|----------------------|--------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000313    | ETIM 7.0    | EC000313    |
| ETIM 8.0    | EC000313    | ETIM 9.0    | EC000313    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-20 | ECLASS 9,1  | 19-17-01-25 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-20 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-03-20 | ECLASS 13.0 | 27-44-03-20 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések



|                    |   |
|--------------------|---|
| Engineering Data   | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| User Documentation | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a><br><a href="#">Manual</a>                          |
| Katalógusok        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |
| Kiadványok         | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |

**IE-TO-LCD-MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Méretrajz****Rajz**

## Tartozékok

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ESG 9/11 K MC NE WS        | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1857440000</a> | ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós |
| GTIN (EAN)     | 4032248402731              |   |
| Qty.           | 200 Stück                  |   |