

MEHA KP GE M-D-SPX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Filo flessibile e rigido con isolamento in PVC, Teflon (PT-FE) e silicone
- Nessun danneggiamento del filo grazie alle lame speciali
- I singoli fili non si allargano
- Gli inserti lame sono facilmente sostituibili
- Tutti gli inserti entrano in una custodia
- Le barre di guida nella cassetta lame facilitano il corretto posizionamento del filo nell'utensile

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Set di lame
Nr.Cat.	9003600000
Tipo	MEHA KP GE M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190140274
CPZ	1 Pezzo

MEHA KP GE M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	16 mm	Profondità (pollici)	0,63 inch
Posizione verticale	11,5 mm	Altezza (pollici)	0,453 inch
Larghezza	26 mm	Larghezza (pollici)	1,024 inch
Peso netto	3,68 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Set di lame per Mini-Duro-Stripax fino a AWG30 per PTFE
----------------------	---

Utensili di spellatura

Colori	giallo	Diametro del conduttore min.	0,2 mm
Diametro del conduttore, max.	0,3 mm	Lunghezza di spellatura max.	7 mm
Lunghezza di spellatura min.	3 mm	Tipo di cavo	Conduttore con isolamento speciale

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-04-48-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	