

**H2,5/18****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Per conduttori da 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)

Materiale E-Cu, zincato galvanicamente

tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi sciolti in bustina di polietilene

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 18 mm, 18 mm, No
Nr.Cat.	<a href="#">9004090000</a>
Tipo	H2,5/18
GTIN (EAN)	4008190147921
CPZ	1.000 Pezzo
Imballaggio	sfuso

H2,5/18

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Peso netto	0,178 g
------------	---------

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali senza collare isolante	Versione	Standard
----------------------	----------------------------------	----------	----------

## Terminali

Diametro del collare (D2)	3,4 mm	Diametro della superficie di contatto (D1)	2,2 mm
L1 in mm	18 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	18 mm
Lunghezza di spellatura	18 mm	Sezione di collegamento cavo	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 14		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N&deg; Certificato (cULus)	E499744

## Download

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**H2,5/18**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

