

H70,0/25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Per conduttori da 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)Materiale E-Cu, zincato galvanicamente
tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi sciolti in bustina di polietilene

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 25 mm, 25 mm, No
Nr.Cat.	9004230000
Tipo	H70,0/25
GTIN (EAN)	4008 19015005 1
CPZ	50 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Data di creazione 21 maggio 2024 2.18.31 CEST

Versione catalogo 04.05.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

H70,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 3,49 g

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali senza collare isolante, (2)Wire-end ferrule	Versione	Standard
			Standard

Terminali

Diametro del collare (D2)	15 mm	Diametro della superficie di contatto (D1)	12,5 mm
L1 in mm	25 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	25 mm
Lunghezza di spellatura	25 mm	Sezione di collegamento cavo	70 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2/0		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	Zuken E3.S
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

H70,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

