

SWIFTY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Utensile combinato per il taglio e l'avvitamento Swifty® e Swifty®set per il taglio senza deformazione di conduttori in rame rigidi fino a 1,5 mm² e flessibili fino a 2,5 mm².

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Tagliacavi utilizzabile con una sola mano
Nr.Cat.	9006020000
Tipo	SWIFTY
GTIN (EAN)	4032248257409
CPZ	1 Pezzo

SWIFTY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	18 mm	Profondità (pollici)	0,709 inch
Posizione verticale	40 mm	Altezza (pollici)	1,575 inch
Larghezza	35 mm	Larghezza (pollici)	1,378 inch
Peso netto	17,2 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Versione	meccanico, utilizzo con una sola mano
Inserto lame per Swifty-Set		

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Forma	Utensile speciale
-------	-------------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Download

Documentazione utente	Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	