

**SKS 2,0-8,0 MR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Chiavi in acciaio temprato al cromo-vanadio, prodotte secondo DIN ISO 2636 L (DIN 911), superficie con affinaggio d'alta qualità

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	a puntale
Nr.Cat.	<a href="#">9008870000</a>
Tipo	SKS 2,0-8,0 MR
GTIN (EAN)	4032248266623
CPZ	1 Pezzo

## SKS 2,0-8,0 MR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

Larghezza	120 mm	Larghezza (pollici)	4,724 inch
Peso netto	203 g		

### Dati tecnici

Descrizione articolo	Set di chiavi ad esagono con testa sferica	Versione	testa sferica con Magi-cRing
----------------------	--	----------	------------------------------

### PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Forma	Chiave esagonale / Allen, con testa sferica	Grandezza	SW 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0
Numero	7		

### Classificazioni

ETIM 6.0	EC002210	ETIM 7.0	EC002210
ETIM 8.0	EC002210	ETIM 9.0	EC002210
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-04-50-15
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

### Download

Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	