

## HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok Weidmüller érzékelőkhöz  
RSV és DSTV-HD rendszerek számára**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, FoderBcrimp
Rendelési szám	<a href="#">9013550000</a>
Típus	HTF RSV 12
GTIN (EAN)	4008190002046
Qty.	1 Stück

## HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Szélesség	205 mm	Szélesség (coll)	8,071 inch
Nettó tömeg	449,98 g		

## Műszaki adatok

Változat	Árucikk leírása	Krimpelő szerszámok Weidmüller RSV- és DSTV-HD érintkezőkhöz AWG 14-12
	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül	

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	FoderBcrimp
-------------------------	-------------

## Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 12	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 14
Érintkező típusa	RSV- és DSTV-HD		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9,1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## HTF RSV 12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

