


H0,25/10 HBL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, Azzurro
Nr.Cat.	9025740000
Tipo	H0,25/10 HBL
GTIN (EAN)	4008 190092054
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	sfuso

H0,25/10 HBL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 0,04 g

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore azzurro	Versione	Standard

Terminali

Colore	Weidmueller	Diametro del collare (D2)	1,8 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	0,8 mm	L1 in mm	10 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	6 mm	Lunghezza di spellatura	8 mm
Sezione di collegamento cavo	0,25 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 24
Spessore del collare isolante (S2)	0,25 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,15 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	Zuken E3.S
Documentazione utente	Technical information - EN Technical information - DE
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

H0,25/10 HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

