

CRIMPFIX LZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Macchina spellafili e crimpatrice
Nr.Cat.	9027310000
Tipo	CRIMPFIX LZ
GTIN (EAN)	4032248285440
CPZ	1 Pezzo

CRIMPFIX LZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	330 mm	Profondità (pollici)	12,992 inch
Posizione verticale	460 mm	Altezza (pollici)	18,11 inch
Larghezza	390 mm	Larghezza (pollici)	15,354 inch
Peso netto	36.000 g		

Macchine automatiche spellafili e crimpatrici

Campo di isolamento	2 x 0,5 - 2 x 1,5 mm ² (~AWG 2x20 - 2x16)	Collegamento dell'aria compressa	5 - 5,5 bar
Collegamento elettrico	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA	Comando	Elettropneumatico
Lunghezza dei terminali	14 mm	Lunghezza di crimpatura	8 mm
Materiali di consumo	Capicorda tubiformi doppi	Sezione del terminale, max.	1,5 mm ²
Sezione del terminale, min.	0,5 mm ²	Tempo di un ciclo	ca. 1 s

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Omologazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Download**

Documentazione utente	Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

CRIMPFIX LZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

