

AM 12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sguainacavi per cavi tondi isolati in PVC

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Utensili di sguainatura
Nr.Cat.	9030060000
Tipo	AM 12
GTIN (EAN)	4008190337827
CPZ	1 Pezzo

AM 12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	10 mm	Profondità (pollici)	0,394 inch
Posizione verticale	46 mm	Altezza (pollici)	1,811 inch
Larghezza	97 mm	Larghezza (pollici)	3,819 inch
Peso netto	32,42 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Sguainacavi per cavi UTP e STP
----------------------	--------------------------------

Utensili di spellatura

Campo di spellatura AWG, max.	11 AWG	Campo di spellatura AWG, min.	18 AWG
Cavo dati UTP e STP, diametro max.	8 mm	Cavo in rame - flessibile, max.	4 mm ²
Diametro del conduttore min.	0,5 mm	Diametro del conduttore, max.	12,5 mm
Profondità di taglio	regolabile	Sezione di collegamento cavo, min.	0,25 mm ²
Tipo di cavo	Cavo di trasmissione dati UTP e STP		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Download

Documentazione utente	Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso



Esempio d'uso



Esempio d'uso

