CRIMPER 25 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Pinza crimpatrice per terminali, 6mm², 25mm²
Nr.Cat.	9040470000
Tipo	CRIMPER 25 Z
GTIN (EAN)	4008190461485
CPZ	1 Pezzo

CRIMPER 25 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9,842 inch
Peso netto	529,57 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Utensile di compressione	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili

Descrizione contatto

Area di crimpatura , max.	25 mm²	Area di crimpatura , min.	6 mm²
Tipo di contatto	Senza isolamento		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Nota importante

Informazioni sul prodotto	Area di crimpatura 2 (con più punti di crimpatura): 10 mm^2, 2 x 4 mm^2, 2 x 6 mm^2 Area di crimpatura 4 (con più punti di crimpatura): 16 mm^2, 2 x 10 mm^2

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format