

**CRIMPER 2.5 I****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Pinze crimpatrici per giunti isolati**

capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensili, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm², 2.5mm², Crimpatura trapezoidale
Nr.Cat.	<a href="#">9040510000</a>
Tipo	CRIMPER 2.5 I
GTIN (EAN)	4008190461478
CPZ	1 Pezzo

## CRIMPER 2.5 I

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7,874 inch
Peso netto	410 g		

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per giunti isolati 0,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	--	----------	--

## Dati utensile di crimpatura

Comando	meccanico	Sezione del terminale, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione del terminale, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura trapezoidale

## Descrizione contatto

Area di crimpatura , max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Area di crimpatura , min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione del conduttore max. AWG	AWG 14	Sezione del conduttore min. AWG	AWG 20
Tipo di contatto	Capicorda tubiformi con/ senza collare isolante in plastiva		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Download

Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--