

**LIF 1,5F638 RF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Prese piatte completamente isolate in PVC con spina in rame**

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , rosso
Nr.Cat.	<a href="#">9200640000</a>
Tipo	LIF 1,5F638 RF
GTIN (EAN)	40322484 10484
CPZ	100 Pezzo

## LIF 1,5F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	6,4 mm	Profondità (pollici)	0,252 inch
Larghezza	22 mm	Larghezza (pollici)	0,866 inch
Peso netto	1,12 g		

## Dati tecnici

Descrizione articolo Spina piatta completamente isolata 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>

## Giunti

Colore d'identificazione	rosso	Densità di innesto (d3)	0,8 mm
Diametro collare isolante (D)	4 mm	Dimensione	6,3 x 0,8 mm
Dimensione (spina piatta)	6,3 x 0,8 mm	Isolamento	Completamente isolato
Larghezza di innesto (d2)	6,3 mm	Lunghezza collare isolante (b)	10,5 mm
Materiale/plastica	PVC	Sezione di collegamento cavo, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	0,5 mm <sup>2</sup>		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92
ECLASS 12.0	27-44-03-92	ECLASS 13.0	27-44-03-92

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)  
Brochure

**Foglio dati**

**LIF 1,5F638 RF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

