

CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok kapcsolt érintkezőkhöz**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

Általános rendelési adatok

Verzió	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.14mm², 6mm², 4 fogas krimpelés
Rendelési szám	9205430000
Típus	CTIN CM 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4032248733446
Qty.	1 Stück

CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	230 mm	Szélesség (coll)	9,055 inch
Nettó tömeg	1 175 g		

Műszaki adatok

Változat	Árucikk leírása	Krimpelő szerszám HD, HE, és ConCept M10/M5 érintkezőkhöz, 0,14 – 6 mm ²
	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül	

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	4 fogas krimpelés
-------------------------	-------------------

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	6 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	0,14 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 10	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 26
Érintkező típusa	Kapcsolt érintkezők		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Letöltések

User Documentation	Manual_other languages Manual_DE_EN
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	