

## MP MPC 07/12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Rögzítőlemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,  
galvanizált

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | MPC (polycarbonate empty enclosure),<br>Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 75<br>mm, Szélesség: 125 mm, Anyag: Horganyzott<br>acéllemez, galvanizált |
| Rendelési szám | <a href="#">9535540000</a>  |
| Típus          | MP MPC 07/12  |
| GTIN (EAN)     | 4032248009268   |
| Qty.           | 10 Stück  |

A létrehozás dátuma 2024. április 27. 5:37:37 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## MP MPC 07/12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méreték és tömegek

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Magasság    | 75 mm  | Magasság (coll)  | 2,953 inch |
| Szélesség   | 125 mm | Szélesség (coll) | 4,921 inch |
| Nettó tömeg | 5,2 g  |                  |            |

## Általános információ

|                 |                       |                  |             |
|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|
| Anyag           | Horganyzott acéllemez | Felületi minőség | galvanizált |
| Rögzítés típusa | becsavart állapotban  |                  |             |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000213    | ETIM 7.0    | EC000213    |
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-39 | ECLASS 9,1  | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|             |  |
|-------------|--|
| Katalógusok | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Kiadványok  |  |

## MP MPC 07/12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Vízszintes

## Tartozékok



## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | TS15X5 ST MPC0712 VER      | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6000037599</a> | Sín, TS 15, Szélesség: 55 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott   |
| GTIN (EAN)     | 4050118653113              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | TS15X5 ST MPC1217 VER      | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6000037598</a> | Sín, TS 15, Szélesség: 4.13 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott |
| GTIN (EAN)     | 4050118653106              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |