SLICER NO 27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



• Sguainatura semplice, veloce e precisa di tutti i più comuni cavi tondi da 4 - 50 mm Ø
• Vite zigrinata sull'impugnatura per la regolazione della profondità di taglio. (Con la regolazione della profondità di taglio si evita di danneggiare il conduttore interno.)

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili di sguainatura
Nr.Cat.	9918080000
Tipo	SLICER NO 27
GTIN (EAN)	4032248359196
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

SLICER NO 27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	35 mm	Profondità (pollici)	1,378 inch
Posizione verticale	29 mm	Altezza (pollici)	1,142 inch
Larghezza	132 mm	Larghezza (pollici)	5,197 inch
Peso netto	71,8 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Coltellino per cavi con diametro esterno di 8 - 28mm ø

Utensili di spellatura

Diametro del conduttore min.	8 mm	Diametro del conduttore, max.	28 mm
Tipo di cavo	Conduttore flessibile e rigidi con isolamento in PVC		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	