

QB 25/6.5/11.5 SAKR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 25, Rozteč v mm (P): 6.50, Izolované: Ne, 32 A, Šedá
Číslo objednávky	0134000000
Typ	QB 25/6.5/11.5 SAKR
GTIN (EAN)	4008190118945
Množství	20 ks

QB 25/6.5/11.5 SAKR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	13,24 mm	Hloubka (v palcích)	0,521 inch
Výška	158,6 mm	Výška (v palcích)	6,244 inch
Šířka	0,9 mm	Šířka (v palcích)	0,035 inch
Čistá hmotnost	7,852 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Specifikace systému

Verze	pro příčnou propojku
-------	----------------------

Údaje materiálu

Materiál	Cu Zn	Barevný	Šedá
----------	-------	---------	------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Přišroubováno
Typ upevnění	Přišroubováno		

Data hodnocení

Jmenovitý proud	32 A
-----------------	------

Propojka

Typ	Spojovací konektor
-----	--------------------

Rozměry

Rozteč v mm (P)	6,5 mm
-----------------	--------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Počet pólů	25
-------------------	--------------	------------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format

Datum vytvoření 6. června 2024 6:58:25 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.