


**SAKS 4/35 USA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku****Všeobecné objednací údaje**

Verze	Svorka pojistky, Šroubové připojení, Středně žlutá, 10 mm <sup>2</sup> , 16 A, 400 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, 5 VA, KrG, 10 x 38 mm
Číslo objednávky	<a href="#">0178220000</a>
Typ	SAKS 4/35 USA
GTIN (EAN)	4008190095987
Množství	20 ks

Datum vytvoření 25. července 2024 13:51:09 CEST

Stav katalogu 13.07.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	65 mm	Hloubka (v palcích)	2,559 inch
Hloubka včetně DIN lišty	66 mm	Výška	75 mm
Výška (v palcích)	2,953 inch	Šířka	24 mm
Šířka (v palcích)	0,945 inch	Čistá hmotnost	79,35 g

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	130 °C		

## Specifikace systému

Verze	Šroubové připojení, Pojistková kazeta, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru	Nutná koncová deska	Ne
Počet potenciálů	1	Počet úrovní	1
Počet svěrných bodů na úroveň	2	Počet pólů na řadu	1
Úrovně propojené interně	Ne	PE připojení	Ne
Lišta	TS 35	N-funkce	Ne
PE funkce	Ne	Funkce PEN	Ne

## Údaje materiálu

Materiál	KrG	Barevný	Středně žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0, 5 VA		

## CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA)	8 AWG	Průřez vodiče min. (CSA)	22 AWG
Velikost napětí B (CSA)	600 V	Velikost napětí C (CSA)	600 V
Velikost napětí D (CSA)	600 V	Velikost proudu B (CSA)	30 A
Velikost proudu C (CSA)	30 A	Velikost proudu D (CSA)	5 A
Č. osvědčení (CSA)	12400-188		

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Otevřené strany	zařeno
Počet podobných svorek	1	Typ montáže	Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

## Data hodnocení

Jmenovitý průřez	10 mm <sup>2</sup>	Jmenovité napětí	400 V
Jmenovité DC napětí	400 V	Jmenovitý proud	16 A
Proud při maximu vodičů	30 A	Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	0,56 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV	Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	1,82 W
Závažnost znečištění	3		

## Displejový prvek

Typ napětí ukazatele	AC/DC
----------------------	-------

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Pojistkové svorkovnice

Displej	Bez LED	Držák pojistky (držák kazety)	k upevnění šroubem
Kazetová pojistka	10 x 38 mm	Provozní napětí, max.	400 V
Typ napětí ukazatele	AC/DC		

## UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR)	8 AWG	Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR)	22 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR)	8 AWG	Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR)	26 AWG
Velikost napětí C (UR)	600 V	Velikost proudu C (UR)	30 A
Č. osvědčení (UR)	E60693		

## Vodiče k upevnění (další připojení)

Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, max. 10 mm <sup>2</sup>	Typ připojení, další připojení	Šroubové připojení
---	--------------------------------	--------------------

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	14 mm	Měřidlo podle IEC 60947-1	B6
Počet připojení	2	Průřez propojení AWG, max.	AWG 8
Průřez propojení AWG, min.	AWG 20	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	10 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	16 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	10 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	10 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	Směr připojení	na straně
Svěrný šroub	M 4	Typ připojení	Šroubové připojení
Typ připojení 2	Šroubové připojení	Upínací rozsah, max.	16 mm <sup>2</sup>
Upínací rozsah, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Utahovací moment, max.	2,4 Nm
Utahovací moment, min.	1,2 Nm	Velikost nože	1,0 x 5,5 mm
Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS	4		

## Všeobecně

Lišta	TS 35	Návod k instalaci	Přímá montáž
Průřez propojení AWG, max.	AWG 8	Průřez propojení AWG, min.	AWG 20

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Datum vytvoření 25. července 2024 13:51:09 CEST

Stav katalogu 13.07.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## SAKS 4/35 USA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Důležitá poznámka

Informace o produktu	Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce
----------------------	---

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E60693

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## Příslušenství

### Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6.5 MC SDR	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">409850000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6.5 mm, Rozteč v mm (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190456610	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	180 ks	

### Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	BZT 1 WS 10/5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">405490000</a>	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270231	
Množství	100 ks	

Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">405520000</a>	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270248	
Množství	100 ks	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Řada SAK



Výstražné kryty se symbolem blesku poskytují větší bezpečnost pro člověka a stroj. Používají se tam, kde musí být v aplikaci označeno vnější napětí.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	AD 4 SAK10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4178600000</a>	Víko svorky, Žlutá, PVC, Výška: 39.6 mm, Šířka: 25 mm, Hloubka: 1
GTIN (EAN)	4008190068288	mm, HB
Množství	50 ks	

## QL / SAKA

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.



## Všeobecné objednací údaje

Typ	QL 10 SAKA10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4138500000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 57 A, Počet pólů: 10, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190063313	mm (P): 6.00, Izolované: Ne, Šířka: 115.1 mm
Množství	20 ks	
Typ	QL 10 SAKB10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4138400000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 36 A, Počet pólů: 10, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190139452	mm (P): 6.00, Izolované: Ne, Šířka: 97 mm
Množství	20 ks	
Typ	QL 2 SAKA10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4135500000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190099404	mm (P): 12.00, Izolované: Ne, Šířka: 19.9 mm
Množství	50 ks	
Typ	QL 3 SAKA10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4135600000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 36 A, Počet pólů: 3, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190032081	mm (P): 12.00, Izolované: Ne, Šířka: 31.8 mm
Množství	50 ks	
Typ	QL 4 SAKA10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4135700000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 36 A, Počet pólů: 4, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190118822	mm (P): 12.00, Izolované: Ne, Šířka: 43.7 mm
Množství	50 ks	

## Příslušenství

## Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6.5 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">09840000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6.5 mm, Rozteč v mm (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190203429	Weidmueller, Bílá
Množství	900 ks	

## 5x20



Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 5x20 mm ve velikostech od 100 mA do 6,3 A.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	G 20/2.00A/F	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">30900000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.63A/F	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">39000000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/1.60A/F	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">30800000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
Množství	10 ks	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	G 20/3.15A/F	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0431100000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.50A/F	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0430600000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/4.00A/F	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0431200000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 4 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/6.30A/F	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0431400000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.10A/F	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0430300000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/2.50A/F	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0431000000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.25A/F	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0430500000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/1.00A/F	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0430700000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/5.00A/F	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0431300000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.20A/F	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0430400000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
Množství	10 ks	



## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## E 16




Weidmüller nabízí pojistky NEOZED v provedení E 16 ve velikostech od 10 A do 25 A.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	E 16/10A RT TNDZ	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4908500000</a>	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190067120	
Množství	25 ks	
Typ	E 16/25A GE TNDZ	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4908800000</a>	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190037314	
Množství	25 ks	
Typ	E 16/20A BL TNDZ	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4908700000</a>	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190044886	
Množství	25 ks	
Typ	E 16/16A GR TNDZ	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4908600000</a>	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190015121	
Množství	25 ks	

## Měď



Ze všech použitých kovů má měď nejlepší elektrickou vodivost, která vede k nejvyššímu odporu proti zkratu. Tím se měděná sběrnice stává nejpoužívanější variantou.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	NSCH 1M	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4980200000</a>	Přípojnice (svorka), Přírodní, Výška: 15 mm, Hloubka: 2 mm, Měď
GTIN (EAN)	4008190012953	
Množství	10 m	

## Příslušenství

## 5x25

5x25

Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 5x25 mm ve velikostech od 250 mA do 6,3 A.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	G 25/4.00A/F BR	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4192800000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 4 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190115319	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/10.0A/M RT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4193100000</a>	Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 10 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190023799	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/1.00A/M RT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">41965800000</a>	Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 1 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190141660	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/2.00A/F BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4192700000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 2 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190176402	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/0.25A/M GE	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">41946900000</a>	Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 0.25 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190097370	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/0.80A/M GR	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">41946400000</a>	Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 0.8 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190060794	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/0.50A/M WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">41910300000</a>	Miniaturní pojistka, střední časové zpoždění, 0.5 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190018368	
Množství	10 ks	
Typ	G 25/6.30A/F GN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4192900000</a>	Miniaturní pojistka, mžikový, 6.3 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190135461	
Množství	10 ks	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Těsnící kroužky



Měřicí kroužky slouží k ochraně před použitím nesprávně vybraných velikostí pojistky. Jsou jednoduše vloženy do příslušné základny pojistky a brání používání větších pojistek.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	P 14/6 D01 GN SAKS4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4928600000</a>	Vložný kroužek pojistky (svorka), Výška: 11 mm, Hloubka: 10.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190004248	Hliník, Zelená
Množství	50 ks	
Typ	P 14/2 D01 RS SAKS4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4938000000</a>	Vložný kroužek pojistky (svorka), Výška: 11 mm, Hloubka: 10.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190114664	Hliník, Růžová
Množství	50 ks	
Typ	P 14/4 D01 BR SAKS4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4938100000</a>	Vložný kroužek pojistky (svorka), Výška: 11 mm, Hloubka: 10.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190077365	Hliník, Hnědá
Množství	50 ks	
Typ	P 14/10 D01 RT SAKS4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4928700000</a>	Vložný kroužek pojistky (svorka), Výška: 11 mm, Hloubka: 10.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190010294	Hliník, Červená
Množství	50 ks	

## Podpěra montážní lišty

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SH 2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">494920000</a>	Podpora přípojnice, Středně žlutá, 130 °C, Šířka: 40 mm, V-O, KrG,
GTIN (EAN)	4008190007584	Příšroubováno
Množství	10 ks	

## SAKS 4/35 USA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### QL / SAK 10

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.



### Všeobecné objednací údaje

Typ	QL 2 SAKB10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4014100000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 36 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190056605	mm (P): 10.00, Izolované: Ne, Šířka: 17 mm
Množství	100 ks	

### Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SDS 1.0X5.5X150	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4008350000</a>	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248056316	
Množství	1 ks	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Montážní šrouby QL



Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SS M3 D 128-A 3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0164400000</a>	Pojistná podložka, Měď
GTIN (EAN)	4008190035914	
Množství	50 ks	

## Spojovací vložky



## Všeobecné objednací údaje

Typ	VH 19/5/3.4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0185100000</a>	Spojovací objímka (svorka), Přišroubováno, Šířka: 5 mm, Výška: 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190189297	Hloubka: 17.5 mm, Počet pólů: 1, Cu Zn
Množství	50 ks	
Typ	VH 13.6/6.3/4.3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0199700000</a>	Spojovací objímka (svorka), Přišroubováno, Šířka: 7 mm, Výška: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190018313	Hloubka: 13.6 mm, Cu Zn
Množství	50 ks	
Typ	VL 2 SAK6/10/SAKB	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0135900000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190036409	mm (P): 6.50, Izolované: Ne
Množství	50 ks	
Typ	VH 23/6/4.2 SAKA10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0148700000</a>	Spojovací objímka (svorka), Přišroubováno, Šířka: 6 mm, Výška: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190185923	Hloubka: 23 mm, Počet pólů: 1, Cu Zn
Množství	50 ks	
Typ	VH 12/4.9/3.3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0149000000</a>	Spojovací objímka (svorka), Přišroubováno, Šířka: 4.9 mm, Výška: 4.9
GTIN (EAN)	4008190129507	mm, Hloubka: 12 mm, Měď
Množství	100 ks	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	VL 2 SAK6N/SAKT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">05194700000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190148027	mm (P): 8.00, Izolované: Ne, Šířka: 7 mm
Množství	50 ks	
Typ	VL 2 SAK16/SAKA	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">05135800000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 57 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190132088	mm (P): 12.00, Izolované: Ne, Šířka: 8 mm
Množství	50 ks	
Typ	VH 17.5/5/3.4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">050985200000</a>	Spojovací objímka (svorka), Přišroubováno, Šířka: 5 mm, Výška: 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190054717	Hloubka: 17.5 mm, Měď
Množství	50 ks	
Typ	VH 20/5/3.4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">050446100000</a>	Maketa pojistky
GTIN (EAN)	4008190519742	
Množství	10 ks	
Typ	VL 2 RSF 1+2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">05128400000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190059095	mm (P): 11.00, Izolované: Ne, Šířka: 19 mm
Množství	10 ks	

## Ocel



Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">05114400000</a>	Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný,
GTIN (EAN)	4008190086152	Šířka: 2000 mm, Výška: 33 mm, Hloubka: 15 mm, Šířka drážek: 5.20
Množství	2 m	mm, Délka drážek: 25.00 mm

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Profily vík



Profily krytů poskytují ochranu před vnějším dopadem na funkční oblasti svorkovnic nebo ve spojení s našimi podpěrami pro celý pás svorek. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ADP 2/HP2 1M	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">485300000</a>	SAK řada, Profil krytu, Transparentní, 1000 mm
GTIN (EAN)	4008190051716	
Množství	1 m	

## Mosaz



Mosazné sběrnice, jako slitina mědi, mají pozitivní vlastnosti co do elektrické vodivosti a současně mají vyšší odolnost než měď proti mechanickému namáhání.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SA 3.00X10.00X1000 CUZN ...	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">59800000</a>	Připojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 3 mm, Mosaz
GTIN (EAN)	4008190049300	
Množství	1 m	

## SAKS 4/35 USA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Držák pojistky



Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SK E18 SAKS5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0959310000</a>	Šroubovací víko (svorka)
GTIN (EAN)	4008190002121	
Množství	20 ks	
Typ	SK E14 SAKS4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0939410000</a>	Šroubovací víko (svorka)
GTIN (EAN)	4008190032104	
Množství	20 ks	
Typ	SK SAKS1/G25	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0982000000</a>	Šroubovací víko (svorka)
GTIN (EAN)	4008190078492	
Množství	20 ks	
Typ	SK G20/SAKS1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0982100000</a>	Šroubovací víko (svorka)
GTIN (EAN)	4008190004606	
Množství	20 ks	
Typ	SK E16/SAKS2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0984110000</a>	Šroubovací víko (svorka)
GTIN (EAN)	4008190006204	
Množství	25 ks	



## Příslušenství

### Plus



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/8 PLUS MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">46350000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782055	Weidmueller, Bílá
Množství	800 ks	

### Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/8 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">56740000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, Bílá
Množství	800 ks	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## QL / SAKS

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.



## Všeobecné objednací údaje

Typ	QL 3 SAKS4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4928100000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 47 A, Počet pólů: 3, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190097639	mm (P): 24.00, Izolované: Ne, Šířka: 58 mm
Množství	20 ks	
Typ	QL 10 SAKS2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4938900000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 36 A, Počet pólů: 10, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190105723	mm (P): 10.00, Izolované: Ne, Šířka: 261.4 mm
Množství	20 ks	
Typ	QL 4 SAKS1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4916000000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 47 A, Počet pólů: 4, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190105518	mm (P): 13.00, Izolované: Ne, Šířka: 44.7 mm
Množství	20 ks	
Typ	QL 4 SAKS2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4908000000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 36 A, Počet pólů: 4, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190069100	mm (P): 27.60, Izolované: Ne, Šířka: 95.8 mm
Množství	20 ks	
Typ	QL 2 SAKS4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4928000000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 47 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190071165	mm (P): 24.00, Izolované: Ne, Šířka: 34 mm
Množství	20 ks	
Typ	QL 2 SAKS1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4914000000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 47 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190123130	mm (P): 13.00, Izolované: Ne, Šířka: 18.9 mm
Množství	50 ks	
Typ	QL 10 SAKS4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4939000000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 47 A, Počet pólů: 10, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190025335	mm (P): 10.00, Izolované: Ne, Šířka: 226 mm
Množství	20 ks	
Typ	QL 10 SAKS1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4938800000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 36 A, Počet pólů: 10, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190127039	mm (P): 13.00, Izolované: Ne, Šířka: 122.1 mm
Množství	20 ks	
Typ	QL 2 SAKS2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4907800000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 36 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190144364	mm (P): 27.60, Izolované: Ne, Šířka: 40.6 mm
Množství	20 ks	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	QL 3 SAKS1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">491500000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 47 A, Počet pólů: 3, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190036881	mm (P): 13.00, Izolované: Ne, Šířka: 31.9 mm
Množství	50 ks	

## Řada SAK



SAK  
Series

Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	TSCH 3 SAKD2.5 N	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4966860000</a>	Malá předělová deska (svorka), PA 66, Béžová, Trvalá provozní teplota,
GTIN (EAN)	4008190010928	max.: 100 °C
Množství	100 ks	
Typ	TSCH 4 AKZ4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4963360000</a>	Malá předělová deska (svorka), PA 66, Béžová, Trvalá provozní teplota,
GTIN (EAN)	4008190136680	max.: 100 °C
Množství	100 ks	
Typ	TSCH 6 DKI S4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4902660000</a>	Malá předělová deska (svorka), PA 66, Béžová, Trvalá provozní teplota,
GTIN (EAN)	4008190051075	max.: 100 °C
Množství	100 ks	
Typ	TW 4 SAK4-10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4930160000</a>	Předělová deska (svorka), Béžová, Výška: 50 mm, Šířka: 1.5 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190096335	PA 66
Množství	20 ks	
Typ	TW AST1/PA HP/DBR/0.5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4974700000</a>	Předělová deska (svorka), Tmavě hnědá, Výška: 65 mm, Šířka: 0.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190078508	V-2
Množství	20 ks	
Typ	TW 4 SAK4-10 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4930180000</a>	Předělová deska (svorka), Modrá, Výška: 50 mm, Šířka: 1.5 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190114138	PA 66
Množství	20 ks	
Typ	TSCH 2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4953660000</a>	Malá předělová deska (svorka), PA 66, Béžová, Trvalá provozní teplota,
GTIN (EAN)	4008190128432	max.: 100 °C
Množství	100 ks	
Typ	TW SAKS2 HP/DBR/2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4907000000</a>	Předělová deska (svorka), Tmavě hnědá, Výška: 80 mm, Šířka: 2 mm,
GTIN (EAN)	4008190002732	V-2, PA 66
Množství	20 ks	

## SAKS 4/35 USA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	TSCH 1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">19160000</a>	Malá předělová deska (svorka), PA 66, Běžová, Trvalá provozní teplota, max.: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190097219	
Množství	100 ks	
Typ	TW DK4 HP/DBR/2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">33500000</a>	Předělová deska (svorka), Tmavě hnědá, Výška: 65 mm, Šířka: 2 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190009052	
Množství	20 ks	

## Testovací zdířky




Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">35200000</a>	SAK řada, Patice
GTIN (EAN)	4008190172862	
Množství	50 ks	
Typ	STB 18/RSF1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">86500000</a>	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 15 mm,
GTIN (EAN)	4008190515591	Hloubka: 23 mm
Množství	20 ks	

## SchT skupinový držák značek



Skupinové držáky na značky SchT 5 S se připojují přímo na lištu TS 32 (G-lišta) nebo na lištu TS 35 (cylindrová lišta). Je tudíž možné označit svorkovnici páskovým označením bez ohledu na její typ. SchT 5 a SchT 5 S jsou vybaveny ochrannými pásky ESO 5, STR 5. SchT 7 je otočný skupinový nosič značek na zasouvací štítky, který umožňuje snadný přístup k upínacímu šroubu. SchT 7 se používá s ochrannými pásky ESO 7, STR 7 nebo DEK 5. Zasouvací štítky a ochranné pásky neleznete pod záložkou „Příslušenství“.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SCHT 7	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">17960000</a>	SCHT, Označení svorek, 39.3 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 7.00
GTIN (EAN)	4008190001742	Weidmueller, Bílá
Množství	20 ks	

## SAKS 4/35 USA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Měď



Ze všech použitých kovů má měď nejlepší elektrickou vodivost, která vede k nejvyššímu odporu proti zkratu. Tím se měděná sběrnice stává nejpoužívanější variantou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">057400000</a>	Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 6 mm, Měď
GTIN (EAN)	4008190169572	
Množství	1 m	
Typ	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">057130000</a>	Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 6 mm, Měď
GTIN (EAN)	4008190015039	
Množství	1 m	
Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">054890000</a>	Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 3 mm, Měď
GTIN (EAN)	4008190024802	
Množství	1 m	
Typ	SSCH 7.3X1.2X1000	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">071200000</a>	Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 1.2 mm, Měď
GTIN (EAN)	4008190279172	
Množství	1 m	

### Q / SAK



Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	Q 2 SAK10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">057100000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 57 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 9.90, Izolované: Ne, Šířka: 16.9 mm
GTIN (EAN)	4008190103545	
Množství	50 ks	
Typ	Q 10 SAK10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">057400000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 57 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 9.90, Izolované: Ne, Šířka: 96.1 mm
GTIN (EAN)	4008190016166	
Množství	20 ks	

## SAKS 4/35 USA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	Q 4 SAK10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">457300000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 57 A, Počet pólů: 4, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190129750	mm (P): 9.90, Izolované: Ne, Šířka: 36.7 mm
Množství	50 ks	
Typ	Q 3 SAK10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">457200000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 57 A, Počet pólů: 3, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190135379	mm (P): 9.90, Izolované: Ne, Šířka: 26.8 mm
Množství	50 ks	

## Ocel



Ocelové sběrnice spolu s nerezovou ocelí mají nejvyšší odolnost mezi kovovými přípojniciemi a používají se v aplikacích, kde odpor proti zkratu hraje pouze druhořadou úlohu.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESCH 1 M	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4980300000</a>	Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 12 mm, Hloubka: 2 mm, Ocel
GTIN (EAN)	4008190143053	
Množství	10 m	

### DEK 5/8



#### WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

#### Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

#### Všeobecné objednávací údaje

Typ	DEK 5/8 MM WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4007130000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118392012	
Množství	500 ks	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/5 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K1309801044</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, Bílá
Množství	1 000 ks	

## QL / SAKH 10

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.



## Všeobecné objednací údaje

Typ	QL 3 SAKH10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K131500000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 36 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 14.00, Izolované: Ne, Šířka: 26.8 mm
GTIN (EAN)	4008190056490	
Množství	50 ks	
Typ	QL 2 SAKH10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">K131400000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 36 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 14.00, Izolované: Ne, Šířka: 16.9 mm
GTIN (EAN)	4008190114237	
Množství	50 ks	



## Příslušenství

## Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">09820000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190203436	Weidmueller, Bílá
Množství	1 000 ks	

## Různé



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SS M4 D 128-A 4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">36400000</a>	Pojistná podložka, Měď
GTIN (EAN)	4008190118143	
Množství	100 ks	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Řada SAK

SAK  
Series

Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	EW 35	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">04753560000</a>	Bočnice, Běžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
Množství	50 ks	

## Izolované



Odbočky sběrnice s izolací nabízejí bezpečnost pro prsty na jedné straně. Na druhé straně barevná izolace také označuje příslušný potenciál, například neutrální vodič nebo PE.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ZB 4K SW	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0475310000</a>	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, černá, Šířka: 7 mm, Ocel
GTIN (EAN)	4008190008406	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4K GE/GN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0475360000</a>	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 6 mm, M 3, Ocel
GTIN (EAN)	4008190188047	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 35K SW M6X16	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0502610000</a>	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 14 mm, M 6, Ocel
GTIN (EAN)	4008190332587	
Množství	20 ks	
Typ	ZB 35K BL M6X16	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0502680000</a>	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 35 mm², Šířka: 14 mm, M 6, Ocel
GTIN (EAN)	4008190004385	
Množství	20 ks	
Typ	ZB 4G GN/GE	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">04722160000</a>	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 7.4 mm, M 3, Ocel
GTIN (EAN)	4008190014278	
Množství	50 ks	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	ZB 16K BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0502880000</a>	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 10 mm, M
GTIN (EAN)	4008190014186	4, Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4G BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0522180000</a>	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 7.4 mm, M
GTIN (EAN)	4008190050504	3, Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZB 16K GE/GN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0502860000</a>	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 10 mm, M
GTIN (EAN)	4008190188795	4, Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZBE 6K BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0525980000</a>	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Modrá, 6 mm², Šířka: 8
GTIN (EAN)	4008190060886	mm, M 4, Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4/6K GE/GN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0565460000</a>	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 6 mm, M 3,
GTIN (EAN)	4008190032609	Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZBE 6K SW	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0525910000</a>	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, černá, Šířka: 8 mm, M 4,
GTIN (EAN)	4008190977054	Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZB 35K GE/GN M6X16	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0502660000</a>	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 14 mm, M
GTIN (EAN)	4008190052294	6, Ocel
Množství	20 ks	
Typ	ZBE 6K GE/GN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0525960000</a>	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Žlutá, Zelená, Šířka: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190145026	M 4, Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4G SW	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0522110000</a>	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 7.4 mm, M
GTIN (EAN)	4008190189310	3, Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4K GG HENSEL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0524560000</a>	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 6 mm, Ocel
GTIN (EAN)	4032248330973	
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4K BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0575380000</a>	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, 4 mm², Šířka: 6
GTIN (EAN)	4008190010942	mm, M 3, Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4/6K BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0565480000</a>	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 6 mm, M 3,
GTIN (EAN)	4008190086831	Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZB 16K SW	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0502810000</a>	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190332563	Ocel
Množství	50 ks	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## 6.3x32

6.3x32

Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 6,3x32 mm ve velikostech od 500 mA do 12,5 A.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	VH 25.4/6.3/4.3	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0446200000</a>	Maketa pojistky
GTIN (EAN)	4008190519759	
Množství	10 ks	

## Přípevňovací šrouby



Upevňovací šrouby upevňují zkratovací můstek v rámci aplikace. Pokud je zkratovací můstek zasunutý mezi dvě sousední svorkovnice do zkratové polohy, lze jej upevnit pomocí upevňovacího šroubu. Tím je zajištěno trvalé spojení nebo zkrat.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KISC M3X20 SAK 10 CU5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0377100000</a>	SAK řada, Upevňovací šroub, Měď
GTIN (EAN)	4008190060350	
Množství	100 ks	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## E 14



Weidmüller nabízí pojistky NEOZED v provedení E 14 ve velikostech od 2 A do 16 A.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	E 14/16A GR	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4328500000</a>	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190152161	
Množství	10 ks	
Typ	E 14/2A RS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4337400000</a>	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190069094	
Množství	10 ks	
Typ	E 14/10A RT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4328400000</a>	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190000288	
Množství	10 ks	
Typ	E 14/6A GN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4328300000</a>	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190002190	
Množství	10 ks	
Typ	E 14/4A BR	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4337500000</a>	Aktivní komponenty, Kazetová pojistka
GTIN (EAN)	4008190142629	
Množství	10 ks	

## Bočnice



## Kabeláž proudového a napětového transformátoru

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	TW SAKB/C/T	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4342920000</a>	Předělová deska (svorka), Běžová, Výška: 75 mm, Šířka: 3 mm, V-2, PA
GTIN (EAN)	4008190069933	66
Množství	20 ks	

## Příslušenství

## Šrouby



V závislosti na svorkovnici nebo také na příslušenstvích nabízíme různé typy šroubů jako další položky nebo také náhradní díly.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	BFSC M4X9T	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0103300000</a>	Montážní šroub (svorka), Ocel, Výška: 9 mm
GTIN (EAN)	4008190023348	
Množství	100 ks	
Typ	BFSC M3X22 PA/RT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0128900000</a>	Montážní šroub (svorka), Polyamid 66, Výška: 22 mm
GTIN (EAN)	4008190084158	
Množství	100 ks	
Typ	BFSC M4X20	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0162800000</a>	Montážní šroub (svorka), Ocel, Výška: 20 mm
GTIN (EAN)	4008190114053	
Množství	100 ks	
Typ	KISC M3X6 SAKS1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0146200000</a>	Upínací třmen, Upevňovací šroub, Ocel
GTIN (EAN)	4008190175658	
Množství	100 ks	
Typ	BFSC M4X30	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0167100000</a>	Montážní šroub (svorka), Ocel, Výška: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190187897	
Množství	50 ks	
Typ	BFSC M3X25	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0192500000</a>	Montážní šroub (svorka), Ocel, Výška: 25 mm
GTIN (EAN)	4008190177027	
Množství	100 ks	

## Příslušenství

## Testovací konektory



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	PS 2.3 RT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0180400000</a>	Testovací adaptér (svorka), 230 V, 20 mA
GTIN (EAN)	4008190060121	
Množství	20 ks	
Typ	ZS 2.3/4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0349600000</a>	Konektor samec (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, Červená, V-2,
GTIN (EAN)	4008190022785	Polyamid 66, Počet pólů: 4, Šířka: 6.5 mm, Výška: 6.5 mm
Množství	20 ks	
Typ	PS 2.0 OR	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0393800000</a>	Testovací adaptér (svorka), 230 V, 20 mA
GTIN (EAN)	4008190042356	
Množství	20 ks	
Typ	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0376300000</a>	Konektor samec (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, Červená, Počet
GTIN (EAN)	4008190026080	pólů: 1, Šířka: 9 mm, Výška: 9 mm
Množství	20 ks	
Typ	PS 4 F.STB 4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0399600000</a>	Testovací adaptér (svorka), 230 V
GTIN (EAN)	4008190074043	
Množství	20 ks	

## Příslušenství

### Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6 MC SDR	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">409830000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190456603	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	200 ks	

### Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/5 MC SDR	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">409810000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	200 ks	



## Příslušenství

### DEK 5/6



#### WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

#### Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

#### Všeobecné objednávací údaje

Typ	DEK 5/6 MM WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4007120000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118392104	
Množství	600 ks	

## Příslušenství

## Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potíštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/8 PLUS MC SDR	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">46370000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782079	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	160 ks	
Typ	DEK 5/8 MC SDR	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">456750000</a>	Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400867	Weidmueller, Podle specifikace zákazníka
Množství	160 ks	

## QL / RSF1+2

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.



## Všeobecné objednací údaje

Typ	QL 10 RSF1+2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4341700000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ne, Šířka: 106 mm
GTIN (EAN)	4008190003173	
Množství	20 ks	
Typ	QL 4 RSF1+2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4367600000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 41 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 11.00, Izolované: Ne, Šířka: 40 mm
GTIN (EAN)	4008190174859	
Množství	50 ks	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	QL 2 RSF1+2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4967400000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 57 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190139988	mm (P): 11.00, Izolované: Ne, Šířka: 18 mm
Množství	50 ks	
Typ	QL 3 RSF1+2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4967500000</a>	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 57 A, Počet pólů: 3, Rozteč v
GTIN (EAN)	4008190116835	mm (P): 11.00, Izolované: Ne, Šířka: 29 mm
Množství	50 ks	

## Neizolované



Neizolované sběrnicové svorky nabízejí možnost úspory místa pro připojení vodičů na sběrnici.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ZB 4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4916500000</a>	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 5.3 mm, M
GTIN (EAN)	4008190061999	3, Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZB 35/M6X16	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4966500000</a>	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 14 mm, M
GTIN (EAN)	4008190102814	6, Ocel
Množství	20 ks	
Typ	ZB 16 ZKSC	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4916600000</a>	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 10 mm, M
GTIN (EAN)	4008190145989	4, Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZBE 6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4959500000</a>	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 8 mm, M 4,
GTIN (EAN)	4008190032692	Ocel
Množství	50 ks	
Typ	ZB 4/6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4956700000</a>	Upínací třmen (přípojnice), Upínací třmen, Stříbrná, Šířka: 5.3 mm, M
GTIN (EAN)	4008190188412	3, Ocel
Množství	50 ks	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## TS 32

TS 32

Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnici a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	EWK 2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4199360000</a>	Bočnice, Běžová, TS 32, V-0, Wemid, Šířka: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190023546	
Množství	50 ks	
Typ	EWK 1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4206160000</a>	Bočnice, Běžová, TS 32, V-0, Wemid, Šířka: 9 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190080020	
Množství	50 ks	
Typ	WEW 32/1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">467600000</a>	Bočnice, Tmavě béžová, TS 32, V-2, PA 66 GF 30, Šířka: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190099657	
Množství	50 ks	
Typ	EWK 1 ALT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4495160000</a>	Bočnice, Běžová, TS 32, V-2, Polyamid 66, Šířka: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190160777	
Množství	50 ks	

## Řada W

W  
Series

Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WTW EN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4658800000</a>	Předělová deska (svorka), Tmavě béžová, Výška: 86 mm, Šířka: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190140175	V-0, Wemid
Množství	20 ks	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Řada SAK

SAK  
Series

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	AP SAK35/TW SAK16	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4903660000</a>	Koncová deska (svorky), Běžová, Výška: 58 mm, Šířka: 1.5 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190110765	PA 66
Množství	10 ks	
Typ	AP SAK4-10 I	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4917910000</a>	Koncová deska (svorky), Světle šedá, Výška: 40 mm, Šířka: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190183707	V-2, PA 66
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK35/TW SAK16 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4903680000</a>	Koncová deska (svorky), Modrá, Výška: 58 mm, Šířka: 1.5 mm, V-2, PA
GTIN (EAN)	4008190025199	66
Množství	10 ks	
Typ	AP SAKA KRG	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4934220000</a>	Koncová deska (svorky), Tmavě béžová, Žlutá, Výška: 82 mm, Šířka: 3
GTIN (EAN)	4008190167943	mm, V-0, KrG
Množství	20 ks	
Typ	AP KSKM	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4909630000</a>	SAK řada, Bočnice, 1.5 mm, Běžová, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4008190456771	
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK4-10 DB	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4905100000</a>	Koncová deska (svorky), Tmavě béžová, Výška: 40 mm, Šířka: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190394875	V-0, Wemid
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK4-10 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4917980000</a>	Koncová deska (svorky), Modrá, Výška: 40 mm, Šířka: 1.5 mm, V-2, PA
GTIN (EAN)	4008190171087	66
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK4-10 KRG	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4917920000</a>	Koncová deska (svorky), Tmavě béžová, Žlutá, Výška: 40 mm, Šířka:
GTIN (EAN)	4008190135904	1.5 mm, V-0, KrG
Množství	20 ks	
Typ	AP SAKS1+3 KRG	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4991320000</a>	Koncová deska (svorky), Tmavě béžová, Žlutá, Výška: 54 mm, Šířka: 3
GTIN (EAN)	4008190031688	mm, V-0, KrG
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK4-10 KRG/BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4917970000</a>	Koncová deska (svorky), Modrá, Výška: 40 mm, Šířka: 1.5 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4008190049607	KrG
Množství	20 ks	

Datum vytvoření 25. července 2024 13:51:09 CEST

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	AP SAKB/C/T KRG	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">46720000</a>	Koncová deska (svorky), Tmavě béžová, Žlutá, Výška: 65 mm, Šířka: 3 mm, V-O, KrG
GTIN (EAN)	4008190027995	
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK4-10 RT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">17900000</a>	Koncová deska (svorky), Červená, Výška: 40 mm, Šířka: 1.5 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190125059	
Množství	20 ks	
Typ	AP SAK4-10	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">17960000</a>	Koncová deska (svorky), Béžová, Výška: 40 mm, Šířka: 1.5 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190081485	
Množství	20 ks	
Typ	AP RSF1 KRG	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">70420000</a>	Koncová deska (svorky), Středně žlutá, Výška: 50 mm, Šířka: 3 mm, V-O, KrG
GTIN (EAN)	4008190099107	
Množství	10 ks	
Typ	AP SAKS1+3 KRG/DB	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">91300000</a>	Koncová deska (svorky), Tmavě béžová, Výška: 54 mm, Šířka: 3 mm, V-O, KrG
GTIN (EAN)	4008190099763	
Množství	20 ks	

## Izolační kryty



Díky příslušenstvím pro odbočky sběrnice můžete rychle a snadno izolovat svorky a vizualizovat potenciál barevným kódováním.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	IK 16/ZB16 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">502980000</a>	Svorka (připojení přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190159696	
Množství	50 ks	
Typ	IK 6 GG ZBE6K	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">526060000</a>	Kryt víka (svorka), Ocel
GTIN (EAN)	4008190128647	
Množství	50 ks	
Typ	IK 4 GG ZB4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">75460000</a>	Kryt víka (svorka), Polyamid 66
GTIN (EAN)	4008190065348	
Množství	50 ks	
Typ	IK 16/ZB16 GG	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">502960000</a>	Kryt víka (svorka), Polyamid 66
GTIN (EAN)	4008190113438	
Množství	50 ks	

Datum vytvoření 25. července 2024 13:51:09 CEST

Stav katalogu 13.07.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

38

## SAKS 4/35 USA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	IK 4 BL ZB4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0475480000</a>	Svorka (připojení přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190145668	
Množství	50 ks	
Typ	IK 35/ZB35 BL	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0502780000</a>	Svorka (připojení přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190141455	
Množství	50 ks	