

## SAK 6N BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Obrázek výrobku



Přívod napájení, signálu a dat je standardním požadavkem v elektrotechnice a stavbě rozváděčů. Mezi vlastnosti, které daný výrobek odlišují, patří izolační materiál, systém připojení a konstrukce svorek. Průchozí svorka je vhodná pro sloučení a/nebo připojení jednoho nebo více vodičů. Mohou mít jednu nebo více úrovní připojení, které jsou na stejném potenciálu nebo vzájemně izolované.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |   |
|-----------------|---|
| Verze           | Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, Počet připojení: 2 |
| Objednací číslo | <a href="#">0193280000</a>  |
| Typ             | SAK 6N BL   |
| GTIN (EAN)      | 4008190020644   |
| Množství        | 100 ks  |

## SAK 6N BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 49 mm   | Hloubka (v palcích) | 1,929 inch |
| Výška          | 40 mm   | Výška (v palcích)   | 1,575 inch |
| Šířka          | 8 mm    | Šířka (v palcích)   | 0,315 inch |
| Čistá hmotnost | 14,52 g |                     |            |

## Teploty

|                               |                |                               |   |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---|
| Skladovací teplota            |                | Rozsah provozní teploty       | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
|                               | -25 °C...55 °C |                               |   |
| Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C         | Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C  |

## Specifikace systému

|                     |     |                               |       |
|---------------------|-----|-------------------------------|-------|
| Nutná koncová deska | Ano | Počet potenciálů              | 1     |
| Počet úrovní        | 1   | Počet svěrných bodů na úroveň | 2     |
| Počet pólů na řadu  | 1   | Úrovně propojené interně      | Ne    |
| PE připojení        | Ne  | Lišta                         | TS 32 |
| N-funkce            | Ano | PE funkce                     | Ne    |
| Funkce PEN          | Ne  |                               |       |

## Údaje hodnocení IECEx/ATEX

|                           |   |                            |                    |
|---------------------------|---|----------------------------|--------------------|
| Č. osvědčení (ATEX)       | TUEV18ATEX8207U   | Č. osvědčení (IECEX)       | IECEXTUR18.0017U   |
| Max. napětí (ATEX)        | 550 V   | Proud (ATEX)               | 41 A               |
| Průřez vodiče max. (ATEX) | 10 mm <sup>2</sup>  | Max. napětí (IECEX)        | 550 V              |
| Proud (IECEX)             | 41 A  | Průřez vodiče max. (IECEX) | 10 mm <sup>2</sup> |
| Rozsah provozní teploty   | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity | Značení EN 60079-7         |                    |
|                           |   |                            | Ex eb II C Gb      |
| Ex 2014/34/EU značka      | II 2 G D  |                            |                    |

## Údaje materiálu

|                              |       |         |       |
|------------------------------|-------|---------|-------|
| Materiál                     | PA 66 | Barevný | Modrá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2   |         |       |

## CSA data hodnocení

|                          |                |                          |        |
|--------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Průřez vodiče max. (CSA) | 8 AWG          | Průřez vodiče min. (CSA) | 20 AWG |
| Velikost napětí C (CSA)  | 600 V          | Velikost proudu C (CSA)  | 47 A   |
| Č. osvědčení (CSA)       | 154685-1501714 |                          |        |

## Další technická data

|                                       |              |                 |           |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| Návod k instalaci                     | Přímá montáž | Otevřené strany | pravá     |
| Počet podobných svorek                | 1            | Typ montáže     | Příchytky |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ano          |                 |           |

## SAK 6N BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Data hodnocení

|  |                   |                                   |               |
|--|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| Jmenovitý průřez                               | 6 mm <sup>2</sup> | Jmenovité napětí                  | 800 V         |
| Jmenovité DC napětí                            | 800 V             | Jmenovitý proud                   | 41 A          |
| Proud při maximu vodičů                        | 57 A              | Standardy                         | IEC 60947-7-1 |
| Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x              | 0,78 mΩ           | Jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV          |
| Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 1,31 W            | Závažnost znečištění              | 3             |

### UL data hodnocení

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) | 8 AWG  | Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) | 22 AWG |
| Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) | 8 AWG  | Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) | 22 AWG |
| Velikost napětí C (UR)                     | 600 V  | Velikost proudu C (UR)                     | 40 A   |
| Č. osvědčení (UR)                          | E60693 |  |        |

### Vodiče k upevnění (další připojení)

|  |                                |                    |
|--|--------------------------------|--------------------|
| Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, max. 6 mm <sup>2</sup> | Typ připojení, další připojení | Šroubové připojení |
|--|--------------------------------|--------------------|

### Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

|  |                      |  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
| Dvojdutinka, max.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Dvojdutinka, max.  | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Délka odizolování  | 12 mm                | Měřidlo podle IEC 60947-1  | A5                  |
| Počet připojení  | 2                    | Průřez propojení AWG, min.   | AWG 22              |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 6 mm <sup>2</sup>    | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 6 mm <sup>2</sup>    | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.                             | 10 mm <sup>2</sup>   | Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.                             | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.                           | 10 mm <sup>2</sup>   | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.                           | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodičů, splétané, max.                                | 6 mm <sup>2</sup>    | Průřez připojení vodičů, splétané, min.                                | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Směr připojení   | na straně            | Svěrný šroub   | M 3,5               |
| Typ připojení  | Šroubové připojení   | Upínací rozsah, max.   | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Upínací rozsah, min.   | 0,33 mm <sup>2</sup> | Utahovací moment, max.   | 1,6 Nm              |
| Utahovací moment, min.   | 1,2 Nm               | Velikost nože  | 4,0 x 0,8 mm        |
| Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS                | 3                    |  |                     |

### Všeobecně

|                            |        |                   |               |
|----------------------------|--------|-------------------|---------------|
| Lišta                      | TS 32  | Návod k instalaci | Přímá montáž  |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 22 | Standardy         | IEC 60947-7-1 |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |

## SAK 6N BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



|                        |         |
|------------------------|---------|
| ROHS                   | Shoda   |
| UL File Number Search  | Web UL  |
| Č. osvědčení (UR)      | E60693  |
| Č. osvědčení (cURusEX) | E184763 |

### Soubory ke stažení

|   |  |
|---|--|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | <a href="#">Attestation Of Conformity</a><br><a href="#">CFAT SAK 6N</a><br><a href="#">UKCA Ex Attestation of Conformity</a><br><a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">CB Test Certificate</a><br><a href="#">DNVGL certificate</a><br><a href="#">Lloyds Register Certificate</a><br><a href="#">IECEX Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a> |
| Technické údaje                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Oznámení o změně produktu               | <a href="#">20210308 Technical Change SAK PA 32</a>  |
| Uživatelská dokumentace                 | <a href="#">Usage of terminals in EXi atmospheres</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">NTI SAK 6N/32</a>  |
| Katalogy                                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

## SAK 6N BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Plus



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | DEK 5/8 PLUS MC NE WS      | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6046350000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)      | 4032248782055              | Weidmueller, Bílá   |
| Množství        | 800 ks                     |   |

### Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                                     |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ             | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verze                               |
| Objednací číslo | <a href="#">6805520000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN)      | 4032248270248              |                                     |
| Množství        | 100 ks                     |                                     |

|                 |                            |                                     |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ             | BZT 1 WS 10/5              | Verze                               |
| Objednací číslo | <a href="#">6805490000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN)      | 4032248270231              |                                     |
| Množství        | 100 ks                     |                                     |

## SAK 6N BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Řada SAK

SAK  
Series

Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                                   |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ             | STA 1/ZA SAK4-10           | Verze                             |
| Objednací číslo | <a href="#">6632450000</a> | Testovací adaptér (svorka), 250 V |
| GTIN (EAN)      | 4008190209636              |                                   |
| Množství        | 25 ks                      |                                   |

## Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | DEK 5/6.5 MC NE WS         | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6609840000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6.5 mm, Rozteč v mm (P): 6.50 |
| GTIN (EAN)      | 4008190203429              | Weidmueller, Bílá   |
| Množství        | 900 ks                     |   |

## SAK 6N BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | DEK 5/6 MC SDR             | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6609830000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)      | 4008190456603              | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka                  |
| Množství        | 200 ks                     |   |

### Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | DEK 5/5 MC NE WS           | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6609801044</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)      | 4008190397111              | Weidmueller, Bílá   |
| Množství        | 1 000 ks                   |   |

## SAK 6N BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                           |   |
|-----------------|---------------------------|---|
| Typ             | DEK 5/6 MC NE WS          | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">609820000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)      | 4008190203436             | Weidmueller, Bílá   |
| Množství        | 1 000 ks                  |   |

## Řada SAK



Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | TW SAK4-10 HP/DBR/0.5      | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6197100000</a> | Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 40 mm x 55 mm, Hnědá,       |
| GTIN (EAN)      | 4008190146627              | Tmavě béžová   |
| Množství        | 20 ks                      |  |
| Typ             | TSCH 1                     | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6319160000</a> | Malá předělová deska (svorka), PA 66, Béžová, Trvalá provozní teplota, |
| GTIN (EAN)      | 4008190097219              | max.: 100 °C   |
| Množství        | 100 ks                     |  |
| Typ             | TW 4 SAK4-10               | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6130160000</a> | Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 50 mm x 44 mm, Béžová       |
| GTIN (EAN)      | 4008190096335              |  |
| Množství        | 20 ks                      |  |



## SAK 6N BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | TW 4 SAK4-10 BL            | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6130180000</a> | Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 50 mm x 44 mm, Modrá |
| GTIN (EAN)      | 4008190114138              |   |
| Množství        | 20 ks                      |   |

## Šrouby



V závislosti na svorkovnici nebo také na příslušenstvích nabízíme různé typy šroubů jako další položky nebo také náhradní díly.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                         |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ             | BFSC M3X22 PA/RT           | Verze                   |
| Objednací číslo | <a href="#">6128900000</a> | Montážní šroub (svorka) |
| GTIN (EAN)      | 4008190084158              |                         |
| Množství        | 100 ks                     |                         |
| Typ             | BFSC M3X25                 | Verze                   |
| Objednací číslo | <a href="#">6292500000</a> | Montážní šroub (svorka) |
| GTIN (EAN)      | 4008190177027              |                         |
| Množství        | 100 ks                     |                         |

## SAK 6N BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potíštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | DEK 5/8 MC NE WS           | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">0856740000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)        | 4032248400850              | Weidmueller, Bílá   |
| Množství          | 800 ks                     |   |

## SAK 6N BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### DEK 5/6



#### WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

#### Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | DEK 5/6 MM WS              | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6007120000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN)      | 4050118392104              |   |
| Množství        | 600 ks                     |   |

## SAK 6N BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                           |   |
|-------------------|---------------------------|---|
| Typ               | DEK 5/6.5 MC SDR          | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">609850000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6.5 mm, Rozteč v mm (P): 6.50 |
| GTIN (EAN)        | 4008190456610             | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka                    |
| Množství          | 180 ks                    |   |

## Testovací zdířky



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                           |                       |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| Typ               | STB 14/D6/4/M3 SAK10      | Verze                 |
| Objednávací číslo | <a href="#">616990000</a> | Příslušenství, Patice |
| GTIN (EAN)        | 4008190076665             |                       |
| Množství          | 50 ks                     |                       |

## SAK 6N BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Řada SAK



Výstražné kryty se symbolem blesku poskytují větší bezpečnost pro člověka a stroj. Používají se tam, kde musí být v aplikaci označeno vnější napětí.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | AD 4 SAK6N                 | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6196600000</a> | Víko svorky, PVC, Žlutá, Výška: 25 mm, Šířka: 31.6 mm, Hloubka: 1 mm |
| GTIN (EAN)      | 4008190169336              |  |
| Množství        | 50 ks                      |  |

### Testovací konektory



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                            |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ             | PS 4 F.STB 4               | Verze                      |
| Objednací číslo | <a href="#">6299600000</a> | Testovací adaptér (svorka) |
| GTIN (EAN)      | 4008190074043              |                            |
| Množství        | 20 ks                      |                            |

## SAK 6N BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Řada SAK

SAK  
Series

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | AP SAK4-10 I               | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6117910000</a> | Koncová deska (svorky), 40 mm x 1.5 mm, Světle šedá  |
| GTIN (EAN)      | 4008190183707              |  |
| Množství        | 20 ks                      |  |
| Typ             | AP SAK4-10 BL              | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6117980000</a> | Koncová deska (svorky), 40 mm x 1.5 mm, Modrá        |
| GTIN (EAN)      | 4008190171087              |  |
| Množství        | 20 ks                      |  |
| Typ             | AP SAK4-10 DB              | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6105100000</a> | Koncová deska (svorky), 40 mm x 1.5 mm, Tmavě béžová |
| GTIN (EAN)      | 4008190394875              |  |
| Množství        | 20 ks                      |  |
| Typ             | AP SAK4-10 RT              | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6117900000</a> | Koncová deska (svorky), 40 mm x 1.5 mm, Červená      |
| GTIN (EAN)      | 4008190125059              |  |
| Množství        | 20 ks                      |  |
| Typ             | AP SAK4-10                 | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6117960000</a> | Koncová deska (svorky), 40 mm x 1.5 mm, Béžová       |
| GTIN (EAN)      | 4008190081485              |  |
| Množství        | 20 ks                      |  |

## Spojovací vložky



## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | VH 19/5/3.4                | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6285100000</a> | Spojovací objímka (svorka), Výška: 5 mm, Šířka: 5 mm, Hloubka: 17.5 mm, Cu Zn |
| GTIN (EAN)      | 4008190189297              |   |
| Množství        | 50 ks                      |   |

## SAK 6N BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | VL 2 SAK6/10/SAKB          | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6135900000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.50, |
| GTIN (EAN)        | 4008190036409              | Izolované: Ne, 32 A, Šedá   |
| Množství          | 50 ks                      |   |

## QL / SAK 6N



Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | QL 10 SAK6N                | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6338300000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P):      |
| GTIN (EAN)        | 4008190176679              | 7.90, Izolované: Ne, 41 A, Šedá   |
| Množství          | 20 ks                      |   |
| Typ               | QL 15 SAK6N                | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6221200000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 15, Rozteč v mm (P):      |
| GTIN (EAN)        | 4008190042110              | 7.90, Izolované: Ne, 32 A, Šedá   |
| Množství          | 10 ks                      |   |
| Typ               | QL 2 SAK6N                 | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6194300000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 7.90, |
| GTIN (EAN)        | 4008190182854              | Izolované: Ne, 41 A, Šedá   |
| Množství          | 50 ks                      |   |
| Typ               | QL 3 SAK6N                 | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6194400000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 7.90, |
| GTIN (EAN)        | 4008190063351              | Izolované: Ne, 41 A, Šedá   |
| Množství          | 50 ks                      |   |
| Typ               | QL 4 SAK6N                 | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6194500000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 7.90, |
| GTIN (EAN)        | 4008190025601              | Izolované: Ne, 57 A, Šedá   |
| Množství          | 50 ks                      |   |

## SAK 6N BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potíštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | DEK 5/8 MC SDR             | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">0856750000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)        | 4032248400867              | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka                  |
| Množství          | 160 ks                     |   |
| Typ               | DEK 5/8 PLUS MC SDR        | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">046370000</a>  | Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)        | 4032248782079              | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka                  |
| Množství          | 160 ks                     |   |



## SAK 6N BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## DEK 5/8



## WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

## Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | DEK 5/8 MM WS              | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6007130000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN)      | 4050118392012              |   |
| Množství        | 500 ks                     |   |

## SchT skupinový držák značek



Skupinové držáky na značky SchT 5 S se připojují přímo na lištu TS 32 (G-lišta) nebo na lištu TS 35 (cylindrová lišta). Je tudíž možné označit svorkovnici páskovým označením bez ohledu na její typ.

SchT 5 a SchT 5 S jsou vybaveny ochrannými pásky ESO 5, STR 5.

SchT 7 je otočný skupinový nosič značek na zasouvací štítky, který umožňuje snadný přístup k upínacímu šroubu.

SchT 7 se používá s ochrannými pásky ESO 7, STR 7 nebo DEK 5.

Zasouvací štítky a ochranné pásky neleznete pod záložkou „Příslušenství“.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | SCHT 7                     | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6517960000</a> | SCHT, Označení svorek, 39.3 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 7.00 |
| GTIN (EAN)      | 4008190001742              | Weidmueller, Bílá   |
| Množství        | 20 ks                      |   |

## SAK 6N BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Q / SAK



Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | Q 10 SAK6N                 | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6457000000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P):      |
| GTIN (EAN)      | 4008190153762              | 8.00, Izolované: Ne, 41 A, Šedá   |
| Množství        | 20 ks                      |   |
| Typ             | Q 2 SAK6N                  | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6456700000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.00, |
| GTIN (EAN)      | 4008190150044              | Izolované: Ne, 41 A, Šedá   |
| Množství        | 50 ks                      |   |
| Typ             | Q 3 SAK6N                  | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6456800000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.00, |
| GTIN (EAN)      | 4008190110277              | Izolované: Ne, 41 A, Šedá   |
| Množství        | 50 ks                      |   |
| Typ             | Q 4 SAK6N                  | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6456900000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.00, |
| GTIN (EAN)      | 4008190032579              | Izolované: Ne, 41 A, Šedá   |
| Množství        | 50 ks                      |   |