

EP 1 SAKG28/32 HP/TF/GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Koncová a dělicí deska pro svorky, Koncová a mezi-lehlá deska, 120 mm x 2 mm, Žlutá
Objednací číslo	0205200000
Typ	EP 1 SAKG28/32 HP/TF/GE
GTIN (EAN)	4008190088675
Množství	10 ks

EP 1 SAKG28/32 HP/TF/GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	75,5 mm	Hloubka (v palcích)	2,972 inch
Výška	120 mm	Výška (v palcích)	4,724 inch
Šířka	2 mm	Šířka (v palcích)	0,079 inch
Čistá hmotnost	25,7 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

Specifikace systému

Verze	Koncová a mezilehlá deska
-------	---------------------------

Údaje materiálu

Materiál	PA 66	Barevný	Žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Příchytka	Ne
-----------	----

Rozměry

TS 32 offset	60 mm
--------------	-------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8689236b-1c04-4b82-9d8d-177abb5f9950

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format